

PHILIPS

Spot (dæmpbar)

LED

7 W - 50 W

GU5.3

Varm hvid

Dæmpning



8718699775957



Se dit hjem i et nyt lys.

Se dit hjem i et nyt lys med en Philips CRI90 LED pære, og fyld dine rum med et naturligt lys. Pærer med et farvegengivelsesindeks (CRI) tæt på 100 kan sammenlignes med et naturligt lys, hvilket giver dig mulighed for at se din indretning i det lys, du altid har ønsket. Så hvorfor nøjes med et lys, der viser farver forkert, når du kan se dit hjem i et nyt lys med Philips CRI90.

Lys af høj kvalitet

- Køligt, energigivende lys

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Lignende form og størrelse som halogenspot
- Har samme form og størrelse som lineære halogenpærer

Vigtigste nyheder

3.500 K [LED-lyskilder]



Denne pære har en farvetemperatur på 3.500 K og giver et køligt, energigivende lys, der er perfekt til at skabe en indbydende stemning for venner på besøg eller til at slappe af med en god bog.

Erstatter halogenreflektor



Med sin smukke form og de velkendte mål er denne LED spot udtryk for tidssvarende belysning. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle halogenspot.

Erstatter lineære halogenpærer



Med sit smukke design og de velkendte mål er denne standard lineære LED lampe udtryk for moderne belysning. Den er den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle lineære halogenlamper.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Retningsbestemt spot
- Fatning: GU5.3
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Ja
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 60 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 621 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.1
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 88

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699775957
- EOC: 871869977595701
- Produktets titel: LED 50W MR16 WW 60D D RF 1PF SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 12V AC electronic V
- Svarende til wattforbrug: 50 W
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 7 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 45 mm
- Samlet længde: 45 mm
- Samlet bredde: 50,5 mm

Nominelle værdier

- Nominel højeste intensitet: 700 cd

Tekniske specifikationer

- Frekvens: –
- EPREL registreringsnummer: 391899

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699775957
- Nettovægt: 0,06 kg
- Bruttovægt: 0,08 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-02-21
Version: 0.233

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com