

# PHILIPS

Pære 100 W A67  
E27 x 6

LED

4.000 K

1521 lm

15.000 timer



8719514451353



## Klar LED belysning

Philips LED pærer giver højkvalitetslys, en ualmindelig lang levetid og øjeblikkeligt en betydelig energibesparelse.

### Lys af høj kvalitet

- Få mere at vide om lys

### Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

### Vælg en bæredygtig løsning

- Energibesparelse på op til 90%

# Vigtigste nyheder

## Få mere at vide om lys



**Farvetemperatur:** Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet kelvin (K). Pærer med en lav Kelvin-værdi skaber et varmt, mere roligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi skaber et køligt, mere energigivende lys. CRI: Farvegengivelsesindeks (CRI) bruges til at beskrive effekten af en lyskilde i form af farveudseende. Naturligt sollys

har en CRI på 100. CRI for Philips LED lyspærer er altid højere end 80, hvilket sikrer, at farverne vises som ægte og naturlige.

## Samme form og størrelse som en standard glødepære



Dette er en moderne belysningsløsning med energibesparende standard LED pære takket være det smukke design og de velkendte dimensioner. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle standard glødepærer. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

## Energibesparelse på op til 90%



Få energibesparelserne ved LED uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Spar øjeblikkeligt over 90% i energi ved at udskifte dine eksisterende gløde- eller halogenpærer.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Dæmpbar: Nej
- Pære finish: Mattered
- Lyskildemateriale: Plast

## Mål for pære

- Højde: 12 cm
- Bredde: 6 cm

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000 t

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 180 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Nominel lysstrøm: 1521 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 840 | CCT of 4000K

## Andre egenskaber

- Effektivitet: 117 lm/W

#### Emballageoplysninger

- EAN: 8719514451353
- EOC: 871951445135300
- Produktets titel: LED 100W A67 E27  
CW FR ND 6CT/6 EC

#### Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.54
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 13 W
- Svarende til wattforbrug: 100 W
- Energimærket (EEL): E

#### Produktmål og -vægt

- Længde: 12 cm

#### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL registreringsnummer: 397616

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514451353
- Nettovægt: 0,28 kg
- Bruttovægt: 0,38 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 12,5 cm
- Bredde: 18,7 cm



Udgivelsesdato:  
2025-04-19  
Version: 0.390

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)