

PHILIPS

Indbygget panel

ProjectLine

30 x 120 cm

4.000 K naturligt hvidt lys

3200 lm

PHILIPS

ProjectLine

Professional quality for your project

8719514955318



Professionel kvalitet til dit projekt

Pålidelige, energieffektive professionelle LED-paneler. ProjectLine panel understøtter energibesparelse og passer til synlige profillofter i standardstørrelse, der bruges på kontorer og (kommercielle) arbejdssteder, på grund af dets kraftige naturlige hvide lys.

Bæredygtigt valg

- Spar energi, så snart der trykkes på kontakten

Vælg lys i høj kvalitet

- Du kan stole på, hvad står på Philips emballagen

Holdbarhed

- Lang levetid op til 35.000 timer

Vigtigste nyheder

Energibesparende

Med alle energibesparende lyskilder fra Philips opnås der en energibesparelse, så snart der trykkes på kontakten. De udmærker sig alle ved et lavere kilowattforbrug i løbet af deres levetid, men hvor meget der rent

faktisk spares på energiregningen, afhænger af lyskildetype og teknologi.

Pålidelig kvalitet

Philips holder sine løfter om lyskildernes ydeevne. Du kan stole på, hvad der står på Philips emballagen om lysudbytte, levetid og wattforbrug svarende til glødelamper.

Lang levetid op til 35.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 35.000 timer.

Specifikationer

Design og finish

- Materiale: Metal
- Farve på armaturhus: Hvid RAL 9003
- Optikafskærmning/objektivfinish: Opal
- Optikafskærmning/objektivmateriale: Akrylat

Holdbarhed

- Omgivelsestemperaturområde: -10 til +35 °C

Lysegenskaber

- Farvegensigtsindeks (CRI): 80
- Lysstrømtolerance: +/-10%
- Farvekode: 840, neutral hvid
- Konstant lysudbytte: Nej
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000
- Indledende kromaticitet: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Armatur til lysstrålespredning: 120°
- Lysstrøm: 3.400 lm
- Optikmateriale: Polystyren
- Optiktype: Strålevinkel 120°
- Reflektormateriale: Akrylat
- Mættet rød (R9): <50
- Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 1,6
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100 lm/W
- Unified Glare Rating – CEN: 22

Diverse

- Ekstra funktioner: ProjectLine, Vandafvisende

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 135 mA
- CE-mærke: Ja
- EU RoHS-godkendt: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specifikation for fotobiologisk risiko: 0,2 m

Effekt

- Indgangsspænding: 220-240
- Startstrøm: 15
- Starttid: 0,2
- Effektfaktor (brøk): 0.9

Strømforbrug

- Strømforbrug: 34
- Tolerance for strømforbrug: +/-10%

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 59
- Samlet længde: 1.195
- Samlet bredde: 295

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Tilslutning: Push-in-stik, 2-polet
- Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 35.000 timer: 7,5
- Dæmpbar: Nej
- Driver/strømforsyning/transformer: Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
- Driver inkluderet: Ja
- Mærke for brændbarhed: Til montering på normalt antændelige overflader
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Glødetrådtest: Temperatur 650 °C, varighed 30 s
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK02 | 0,2 J, standard
- Antal forkoblingsenheder: 1 enhed
- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 35
- Velegnet til tilfældigt skift: Ja



Udgivelsesdato:
2025-08-30
Version: 0.177

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com