



Filament klar 60 W A60 E27



WiZ Ultra Efficient A60 pære er vores mest energieffektive pære i WiZ økosystemet. Denne intelligente pære i energiklasse A bruger 40 % mindre energi end standard LED pærer og intelligente lyskilder. Med SpaceSense kan to eller flere pærer fungere som bevægelsessensorer, der automatisk tænder, når du er til stede i et rum, og slukker, når du ikke er det. Du kan understøtte dine daglige og ugentlige rutiner med WiZ belysning, så det kun aktiveres, når og hvordan du har brug for det, så du kan forudse dine behov og spare energi. Visualiser og spor energiforbruget med WiZ-appen, som giver dig en hidtil uset indsigt i og styring over din belysnings energiforbrug.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- 2700-4000
- Op til 903 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr via app eller stemme



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!




Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.



Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WiZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: A60
Fatning: E27
Glastype: Klar
Dæmpbar: Ja

MÅL FOR PÆRE

Vægt: 0,055 kg

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
51 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 50.000

LYSEGENSKABER

Spredningsvinkel: 300 °
Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥80
Farvetemperatur: 2700-4000 K
Lysfarvekategori: Justerbar hvid
Nominel lysstrøm: 903 lm
Starttid: <0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys
Lyseffekt (nominel) (nom.): 210 lm/W

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 42 mA

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8720169076037
EOC: 872016907603701
Produktets titel: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 827-40 TW EELA 1PF

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.48
Spænding: 220-240 V
Svarende til wattforbrug: 60 W
Energimærket (EEL): A
Strømforbrug: 4,3 W
Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Samlet højde: 127 mm
Samlet længde: 127 mm
Samlet bredde: 60 mm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 50.000
Nominel lysstrøm: 903 lm
Nominel effekt: 4.3 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL registreringsnummer:
1901111
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169076037
Nettovægt: 0,06 kg
Bruttovægt: 0,06 kg
Højde: 15,5 cm
Længde: 8,5 cm
Bredde: 8,5 cm