PHILIPS

# Spot 50 W PAR16 GU10

Ultra Efficient

2.700 K

375 lm

50000 t




8720169194830

A↑G A




## En pære i særklasse

Philips LED spots udsender en klar lysstråle, har en lang levetid og giver mærkbare energibesparelser. Dette spot er den perfekte, langtidsholdbare erstatning til en 50 W spot med en GU10 sokkel.

**Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer**
- Har samme form og størrelse som en standardhalogenpære

**Vælg en bæredygtig løsning**
- Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

**Kvalitets LED pære, der holder i årtier**
- Designet for dine øjnes komfort

# Vigtigste nyheder

### Har samme form og størrelse som en standard halogenpære



Med sit smukt formede design og de velkendte mål er dette en moderne, energibesparende standard-LED pære. Den perfekte, bæredygtige erstatning for traditionelle standardhalogenpærer.

### Pære med lang levetid – holder i op til 50 år



Med en levetid på op til 50.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 50 år.

### Designet for dine øjnes komfort




Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder. For blødt lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser blidt med LED-lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

# Specifikationer

### Pære egenskaber
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Retningsbestemt reflektor
- Fatning: GU10
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

### Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 50.000

### Miljø
- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

### Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Integreret LED: Ja

### Lysegenskaber
- Spredningsvinkel: 36
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 375 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 178

### Diverse
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort, UltraEfficient

### Emballageoplysninger
- EAN: 8720169194830
- EOC: 872016919483000
- Produktets titel: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND UE SRT4

### Strømforbrug
- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 50
- Energimærket (EEL): A
- Effekt: 2,1
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 3

### Produktmål og -vægt
- Samlet højde: 54 mm
- Samlet længde: 54 mm
- Samlet bredde: 50 mm

### Nominelle værdier
- Nominel maks. intensitet: 680

### Service
- Garanti: 5 år

### Tekniske specifikationer
- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 1428242

### Pæren
- Opgraderbar software: Nej

### Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

### Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt: 8720169194830
- Nettovægt: 0,05 kg
- Bruttovægt: 0,12 kg
- Højde: 13,2 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm

Udgivelsesdato:
2026-07-01
Version: 0.411

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.