

# PHILIPS

GU10 spot 50 W  
PAR16

Ultra Efficient

2.700 K

375 lm

50.000 timer

Dæmpning



8720169307865



## Ultra Efficient LED, vores mest energieffektive LED pære til dato

Philips Ultra Efficient LED pærer giver et smukt varmt hvidt lys med en usædvanlig lang levetid på 50.000 timer, samtidigt med at du med det samme får øjeblikkelige og betydelige energibesparelser. Reducer antallet af pæreudskiftninger, og nyd lys, der er skånsomt for øjnene, med vores pålidelige EyeComfort-design.

### **Designet til at holde længere og spare mere på strømforbruget**

- Tænd hver dag, spar på strømforbruget

### **Det rette valg til inddirekte belysning af høj kvalitet**

- 5 års garanti

### **Den rigtige erstatning for dine gamle pærer**

- Har samme form og størrelse som en standard halogen pære

### **Dæmpbar (LED-pærer)**

- Dæmpbar (LED-pærer)

# Vigtigste nyheder

## Tænd hver dag, spar på strømforbruget



Vores Ultra Efficient LED lyskilder er mindst 40% mere energieffektive end standard Philips LED lyskilder, hvilket giver besparelser på strømforbruget hver dag

### 5 års garanti

Få langtidsholdbar belysning af høj kvalitet med vores generøse 5-års garanti

## Har samme form og størrelse som en standard halogen pære



Dette er en moderne og energibesparende standard LED-pære med smukt design og velkendte dimensioner. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle standard halogen pærer.

## Dæmpbar (LED-pærer)



Denne pære kan bruges med de fleste lysdæmpere for at skabe den ønskede atmosfære med jævn dæmpning. Tjek venligst kompatibilitetsskemaet for lysdæmpning for at være sikker på, at din lysdæmper kan bruges med denne pære.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Retningsbestemt reflektor
- Fatning: GU10
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Ja
- Lyskildemateriale: Glas

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 50.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 375 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 178

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort, UltraEfficient

## Emballageoplysninger

- EAN: 8720169307865
- EOC: 872016930786500
- Produktets titel: LEDClassic 50W GU10 WW 36D DIM UE SRT4

**Strømforbrug**

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 50
- Effekt: 2,1
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 3

**Produktmål og -vægt**

- Samlet højde: 54 mm
- Samlet længde: 54 mm
- Samlet bredde: 50 mm

**Nominelle værdier**

- Nominel maks. intensitet: 650

**Service**

- Garanti: 5 år

**Tekniske specifikationer**

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED

**Pæren**

- Opgraderbar software: Nej

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169307865
- Nettovægt: 0,22 kg
- Bruttovægt: 0,29 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:  
2026-07-08  
Version: 0.122

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)