

PHILIPS

Ultra Efficient spot
50 W PAR16 GU10

Ultra Efficient

3.000 K

375 lm

50.000 timer

Dæmpning



8720169307889



Ultra Efficient spot, bæredygtig, dæmpbar pære

Philips LED spots udsender en fokuseret klar lysstråle, og de har en lang levetid og giver energibesparelse på op til 47%. Denne spot er den perfekte langtidsholdbare erstatning for 50 W spots med en GU5.3 sokkel.

Designet til at holde længere og spare mere på strømforbruget

- Tænd hver dag, spar på strømforbruget

Det rette valg til inddirekte belysning af høj kvalitet

- 5 års garanti

Den rigtige erstatning for dine gamle pærer

- Har samme form og størrelse som en standard halogen pære

Dæmpbar (LED-pærer)

- Dæmpbar (LED-pærer)

Vigtigste nyheder

Tænd hver dag, spar på strømforbruget



Vores Ultra Efficient LED lyskilder er mindst 40% mere energieffektive end standard Philips LED lyskilder, hvilket giver besparelser på strømforbruget hver dag

5 års garanti

Få langtidsholdbar belysning af høj kvalitet med vores generøse 5-års garanti

Har samme form og størrelse som en standard halogen pære



Dette er en moderne og energibesparende standard LED-pære med smukt design og velkendte dimensioner. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle standard halogen pærer.

Dæmpbar (LED-pærer)



Denne pære kan bruges med de fleste lysdæmpere for at skabe den ønskede atmosfære med jævn dæmpning. Tjek venligst kompatibilitetsskemaet for lysdæmpning for at være sikker på, at din lysdæmper kan bruges med denne pære.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Retningsbestemt reflektor
- Fatning: GU10
- Dæmpbar: Ja
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 50.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K
- Nominel lysstrøm: 375 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 178 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort, UltraEfficient

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169307889
- EOC: 872016930788900
- Produktets titel: LEDClassic 50W GU10 WH 36D DIM UE SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 50 W
- Effekt: 2,1 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 3

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 54 mm
- Samlet længde: 54 mm
- Samlet bredde: 50 mm

Nominelle værdier

- Nominel højeste intensitet: 650 cd

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Kan det bruges i lukkede armaturer?
Yes

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169307889
- Nettovægt: 0,22 kg
- Bruttovægt: 0,29 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-01-31
Version: 0.122

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com