

PHILIPS

Diamond Cut Ultra Efficient
indbygningsspot

Ultra Efficient

3.000 K

Hvid

8720169308169



Ultra Efficient indbygningsspot – den mest energibesparende løsning

Philips har udviklet et Ultra Efficient indbygningsspot med ny teknologi til at reducere CO₂-udledning, materialeaffald og energiforbrug. Det udmærker sig ved en imponerende levetid på 50.000 timer, hvilket er over tre gange længere levetiden for tilsvarende Philips LED indbygningsspot, og det vel at mærke med et energiforbrug, der kun er halvt så stort. Det er med andre ord en meget mere bæredygtig løsning.

Bæredygtige løsninger til lys

- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Lyseffekt

- Lysspreder af høj kvalitet Blødt lys med ensartet lysfordeling

Materiale og finish

- Metalmateriale af høj kvalitet


Vigtigste nyheder

5 års garanti på LED systemet




Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Lysspreder af høj kvalitet Blødt lys med ensartet lysfordeling



Denne diffuser af høj kvalitet fordeler blødt lys ligeligt i dine rum.

Metalmateriale af høj kvalitet



Robust og attraktivt metalmateriale giver en stærk finish.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 25.000
- Normeret levetid: 50.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 110 °
- Farvekonsistens: 5 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 166 lm/W

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Indbygningsspot
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: UltraEfficient, EyeComfort

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 49 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Effekt: 4,8

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,152 kg
- Indbygget afstand: 0 mm
- Samlet højde: 50 mm
- Samlet længde: 150 mm
- Samlet bredde: 150 mm
- Udskæring til loftsindbygning: 12.5 cm x 12.5 cm

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169308169
- Nettovægt: 0,15 kg
- Bruttovægt: 0,18 kg
- Højde: 14,8 cm
- Længde: 14,8 cm
- Bredde: 5,7 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 145 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 800
- Lysfarve: 3000
- 230V: AC 220–240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Antal lyskilder: 1



Udgivelsesdato:
2025-12-31
Version: 0.185

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com