

PHILIPS

Filament pære,
matteret 40 W A60 E27

Ultra Efficient

2.700 K

485 lm

50.000 timer

Dæmpning



8721103051950



Ultra Efficient lampe, vores mest energieeffektive LED- pærer

Philips Ultra Efficient LED pærer giver et smukt lys med en usædvanlig lang levetid på 50.000 timer, samtidigt med at du med det samme får øjeblikkelige og betydelige energibesparelser. Reducer antallet af pæreudskiftninger, og nyd lys, der er skånsomt for øjnene, med vores pålidelige EyeComfort-design.

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

Designet til at holde længere og spare mere på strømforbruget

- Tænd hver dag, og spar på strømforbruget
- Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

Dæmpbar (LED-pærer)

- Dæmpbar (LED-pærer)

Vigtigste nyheder

Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Tænd hver dag, og spar på strømforbruget



Vores Ultra Efficient LED lyskilder er mindst 50% mere energieffektive end standard Philips LED lyskilder, hvilket giver besparelser på strømforbruget hver dag.

Pære med lang levetid – holder i op til 50 år



Undgå besværet ved tit at skulle skifte pære. Med en levetid på op til 50.000 timer holder vores UltraEfficient LED'er 3,5 gange længere end standard Philips LED'er, så du kan få glæde af en perfekt belysningsløsning i mere end 50 år.

Dæmpbar (LED-pærer)



Denne pære kan bruges med de fleste lysdæmpere for at skabe den ønskede atmosfære med jævn dæmpning. Tjek venligst kompatibilitetsskemaet for lysdæmpning for at være sikker på, at din lysdæmper kan bruges med denne pære.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Ja
- Lyskildemateriale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 500.000
- Normeret levetid: 50.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 300
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 485 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 210

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort, UltraEfficient

Emballageoplysninger

- EAN: 8721103051950
- EOC: 872110305195000
- Produktets titel: LED CLA 40W A60 E27 2700K FR UE D SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.8
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 40
- Energimærket (EEL): A
- Effekt: 2,3
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 3

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 108 mm
- Samlet længde: 108 mm
- Samlet bredde: 60 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 2210842

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103051950
- Nettovægt: 0,04 kg
- Bruttovægt: 0,07 kg
- Højde: 14,6 cm
- Længde: 6,5 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-07-29
Version: 0.199

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com