

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x 5

LED

2.200–2.700 K

345 lm

15.000 timer

Dæmpning



8721103152534



Oplev varmt hvidt LED lys, der kan dæmpes

Denne Philips LED spot giver en dæmpbar, fokuseret og kraftig lysstråle, har en usædvanlig lang levetid og giver betydelige energibesparelser. Denne spot er den perfekte langtidsholdbare erstatning for 50 W spots med en GU10 sokkel.

Lys af høj kvalitet

- Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys

Belysning er mere end bare oplysning

- Dæmpes til et varmt skær

Dæmpbar (LED-pærer)

- Dæmpbar (LED-pærer)

Vigtigste nyheder

Glødepærelignende varm hvid

Denne pære har en farvetemperatur på 2.700 K og giver en varm, rolig stemning, der er perfekt til afslapning. Ideel til belysningsdesign i hjemmet

Dæmpes til et varmt skær

Med denne dæmpbare pære kan du dæmpe lyset fra et 2.200 K varmt lys til et 2.700 K lys. Lyset bliver varmere, jo mere du dæmper det.

Dæmpbar (LED-pærer)



Denne pære kan bruges med de fleste lysdæmpere for at skabe den ønskede atmosfære med jævn dæmpning. Tjek venligst kompatibilitetsskemaet for lysdæmpning for at være sikker på, at din lysdæmper kan bruges med denne pære.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Retningsbestemt reflektor
- Fatning: GU10
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Ja
- Lyskildemateriale: Glas

Design og finish

- Farve: Sølv
- Materiale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Omgivelsestemperaturområde: -20 til +45 °C
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Batterier inkluderet: Nej
- Vælg din farve: Ja
- Integreret LED: Ja
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Ja
- Midtpunkt: Nej

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2200-2700 K
- Nominel lysstrøm: 345 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 90

Diverse

- Styling: Moderne
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: WarmGlow

Emballageoplysninger

- EAN: 8721103152534
- EOC: 872110315253400
- Produktets titel: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD 5CT/6 EC

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 50
- Effekt: 3,8
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 4

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 54 mm
- Samlet længde: 54 mm
- Samlet bredde: 50 mm

Nominelle værdier

- Nominel maks. intensitet: 700

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 50 mm
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- IP-kode: IP20
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Forkoblingskompatibilitet: 230V

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103152534
- Nettovægt: 0,22 kg
- Bruttovægt: 0,26 kg
- Højde: 11,5 cm
- Længde: 5,2 cm
- Bredde: 17 cm



Udgivelsesdato:
2026-07-29
Version: 0.154

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com