

PHILIPS

Kompakte fluorescerende
spiralpærer

Tornado

32 W (150 W)

E27

Varm hvid

Ikke dæmpbar



8727900876284



Enestående lysstyrke og levende farver

Philips Tornado energibesparende pærer har enestående lysstyrke og gør farver mere levende. Takket være det kompakte design passer denne spiralpære med lavt energiforbrug næsten alle steder – og sparer både energi og penge i op til 8 år.

Højtydende klart lys


- Enestående lysstyrke og effektivitet

Sparer energi og penge

- Energibesparelse på op til 80 %
- Lang levetid – holder op til 8 år

Vigtigste nyheder

Enestående lysstyrke



Øget lysstyrke hænger normalt sammen med øget energiforbrug, men med energibesparende pærer fra Philips kan du nyde godt af perfekt, klart og energigivende lys, samtidigt med at du sparer både energi og penge. Perfekt til

(hjemme)arbejdspladsen og andre steder, der kræver ekstra belysning.

Energibesparelse på op til 80 %



Denne pære bruger op til 80 % mindre energi end traditionelle lyskilder, så du kan spare penge på elregningen og gøre noget for miljøet.

Lang levetid – op til 8 år



Energibesparende pærer fra Philips er designet til at holde. Med en levetid på op til 8 år undgår du besværet og omkostningerne ved udskiftning af pærer hele tiden, og samtidig sparer du energi år efter år.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Pærens form: Ikke retningsbestemt spiral
- Fatning: E27
- Teknologi: Kompakte lysstofrør (CFLi)
- Dæmpbar: Nej

Mål for pære

- Diameter: 74 mm
- Højde: 152 mm
- Bredde: 74 mm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 8 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.65
- Antal tændingscyklusser: 8.000
- Normeret levetid: 8.000

Lysegenskaber

- Anvendelsesområde: Ekstra lysstyrke
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 2255 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 5–40 s
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2700 K
- Lysstrøm: 2.255 lm

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 140 mA

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.95

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: 220–240 V
- Wattforbrug: 32 W
- Svarende til wattforbrug: 150 W
- Effekt: 32,0 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 32

Nominelle værdier

- Nominel spredningsvinkel: not applicable °
- Nominel levetid: 8.000
- Nominel lysstrøm: 2255 lm
- Nominel højeste intensitet: not applicable cd
- Nominel effekt: 32 W

Tekniske specifikationer

- Kromaticitetskoordinat Y: 420
- Kromaticitetskoordinat X: 463
- Dæmpbar: Nej
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Fod: E27

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8727900876284
- Nettovægt: 0,11 kg
- Bruttovægt: 0,16 kg
- Højde: 19 cm
- Længde: 8 cm
- Bredde: 8 cm



Udgivelsesdato:
2026-02-07
Version: 0.1018

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com