

PHILIPS

Siinvalgusti


ProjectLine

120 cm

3000 K soe valge valgus

2700 lm

8719514954366



Professionaalne kvaliteet teie projekti jaoks

Energiatõhusad LED-siinvalgustid, professionaalsed LED-id mitmesugusteks rakendusteks. Siinvalgusti ProjectLine toetab energiasäästu ja on kasutatav paljudes rakendustes. See siinvalgusti annab sooja valget valgust ning sobib paigaldamiseks seinale (horisontaalselt) ja lakke.

Säästev valik

- Säästke energiat alates lüliti keeramisest

Valige kvaliteetseks valgustuseks

- Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 35 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Energiatõhus

Kõik Philipsi energiasäästjad säästavad energiat alates lülitamise hetkest. Oma eluea jooksul kasutavad nad vähem kilovatte ja seega on ka elektriarved väiksemad. Energiasäästu tase on eri lambitüüpide ja tehnoloogiate korral erinev.

Usaldusväärne kvaliteet

Philips peab oma lambi näitajate osas antud lubadusi. Võite usaldada seda, mis on Philipsi pakendil kirjas hõõglampide valgusvoo, eluea ja võimsuse kohta.

Pikk tööiga – kuni 35 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 35 000 tunni.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: PVC
- Optilise katte/klaasi viimistlus: Opaalne
- Optilise katte/klaasi materjal: Polükarbonaat

Kestvus

- Ümbritseva õhu temperatuur: –20 kuni +40 °C

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 120 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Valgusvoo lubatud hälve: +/-10%
- Color Code: 830 soe valge
- Konstantne valgusvoog: Ei
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 3000
- Algne värvsus: (0.43,0.40) SDCM <6
- Valgusallikas vahetav: Ei
- Valgusti valgusvihi levik: 120°
- Valgusvoog: 2 700 lm
- Maksimaalne hämardus: Ei kohaldada
- Optika materjal: Polükarbonaat
- Optika tüüp: Sümmeetriline
- Küllastunud punane (R9): <50
- Töökeskkonna temperatuur Tq: 25 °C
- Stroboskoopiline efekt: 1,6
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 92 lm/W
- Ühtne rägustegur CEN: Not applicable

Mitmesugust

- Lisafunktsioonid: ProjectLine, Veekindel

Muud omadused

- CE-märgis: Jah
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah
- Fotobioloogiline ohutus: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fotobioloogilise riski spetsifikatsioon: 0,2 m

Võimsus

- Sisendpinge: 220–240
- Tõukevool: 12,3
- Tõukeaeg: 0,197
- Võimsustegur (fraktsioon): 0.9

Võimsustarve

- Võimsustarve: 30
- Energiatarbe tolerants: +/-10%

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 27
- Kogupikkus: 1 200
- Kogulaius: 70

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: II klass
- Kaabel: Kaabel, 0,2 m, ilma pistikuta
- Ühendus: Lendjuhtmed/-traadid
- Juhtseadmestiku tõrgete sagedus keskmise kasuliku eluea juures 35 000 h: 5
- Hämardatav: Ei
- Kaasas juht: Jah
- Fixation material: Roostevaba teras
- Süttivuse tähis: Paigaldamiseks tavalistele süttivatele pindadele
- Värelus (PstLM): 1
- Leegikindluse katse: Temperatuur 650 °C, kestus 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- Mehaanilise löögikaitse kood: IK03 | 0.3 J
- Juhtseadiste arv: 1 seade
- Toodete arv 16 A tüüp B MCB-l: 75
- Sobib juhusliku ümberlülituse jaoks: Jah



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Versioon: 0.323

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com