

PHILIPS

Aplique mural

Jardín y exterior

Cockatoo IR

acero inoxidable

LED



16491/47/PO



Luz siempre que llegues a casa

Philips Cockatoo en acero inoxidable agrega estilo y solidez a tu pared. Su diseño redondo y contemporáneo arroja mucha luz LED cálida hacia abajo. Se incluye un sensor de movimiento para que se encienda automáticamente cuando alguien se acerca.

Soluciones de iluminación sostenible

- Bajo consumo
- Luz LED de alta calidad

Diseñado para exteriores

- Acero inoxidable de alta calidad y materiales sintéticos superiores

Luz innovadora para exteriores

- Sensor de movimiento incluido para total comodidad y tranquilidad
- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

Características especiales

- Fácil instalación
- Resistente al agua
- Vida útil prolongada de hasta 25 años

Destacados

Bajo consumo

Esta bombilla de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Luz LED de alta calidad

La bombilla LED que se proporciona en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con acero inoxidable y materiales sintéticos superiores.

Sensor de movimiento incluido

Se incluye un sensor de movimiento para darte la bienvenida cuando regresas a casa o te avise cuando alguien ha llegado. Cuando el sensor detecta movimiento, la lámpara se enciende automáticamente.

5 años de garantía en el sistema LED

Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

Fácil instalación

A veces, la instalación de una luminaria puede resultar complicada, pero con esta lámpara para exteriores de Philips puedes estar seguro de que nos hemos esforzado en facilitarte la tarea. Este artículo incluye una llave de estrella para la instalación.

Resistente al agua

Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su impermeabilidad. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

Vida útil prolongada

Una fuente de luz en la que puedes confiar. Las bombillas LED suministradas con esta lámpara LED de Philips durarán hasta 25.000 horas (lo que supone 25 años con un uso medio de 3 horas al día y una cantidad mínima de 13.000 ciclos de encendido/apagado). No tendrás que preocuparte del mantenimiento ni de la sustitución de la bombilla mientras disfrutas de un ambiente de iluminación perfecto en tu hogar.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: acero inoxidable
- Material: acero inoxidable

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Detector de movimiento: Sí

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardín de entrada

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Aplique mural
- Comodidad para la vista: No

Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): Built in LED

Dimensiones y peso del producto

- Altura: 11,8 cm
- Longitud: 15 cm
- Peso neto: 0,510 kg
- Anchura: 17,3 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 58 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 800 lm
- Tecnología de la bombilla: 230 V
- Color de la luz: blanca cálida
- Red eléctrica: 50 Hz
- Lámpara regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: LED integrado
- Número de bombillas: 1
- Potencia de la bombilla incluida: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: II: doble aislamiento
- Fuente de luz sustituible: No



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.650

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com