

PHILIPS

Focos de tierra/
picas Crust 3,2 W

Jardín y exterior

2700 k

Inox.

Estanco al agua



17356/47/PO



Ilumina tu jardín por la noche

Este robusto foco empotrable LED Philips myGarden Crust en acero inoxidable resalta caminos y entradas sin cambiar el aspecto de tu jardín. Los materiales y LED Philips de alta calidad garantizan uno mantenimiento casi inexistente tras la instalación.

Soluciones de iluminación sostenible

- Bajo consumo
- Luz LED de alta calidad

Lleva el diseño a tu jardín

- Acero inoxidable de alta calidad y materiales sintéticos superiores

Luz innovadora para exteriores

- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

Características especiales

- Fácil instalación
- IP67: resistente al agua
- Vida útil prolongada

Destacados

Bajo consumo



Esta bombilla de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Luz LED de alta calidad

La bombilla LED que se proporciona en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con acero inoxidable y materiales sintéticos superiores.

5 años de garantía en el sistema LED



Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

Fácil instalación



A veces, la instalación de una luminaria puede resultar complicada, pero con esta lámpara para exteriores de Philips puedes estar seguro de que nos hemos esforzado en facilitarte la tarea. Este artículo incluye una llave de estrella para la instalación.

IP67: resistente al agua



Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado específicamente para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su resistencia al agua. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara para exteriores se ha diseñado con el nivel IP67, por lo que está protegida frente a la inmersión temporal y es perfecta para iluminar caminos o entradas. Puedes incluso conducir sobre ella.

Vida útil prolongada



Las luces LED de Philips ofrecen una media de hasta 20.000 horas (lo que equivale a una media de 20 años sobre la base de un uso medio de 3 horas/día con una cantidad de al menos 13.000 ciclos de encendido/apagado).

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Inox.
- Material: Acero inoxidable

Duración

- Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Picas de suelo
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,334 kg
- Longitud: 11,5 cm
- Distancia empotrada: 115 mm
- Anchura: 11,5 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 270 lm
- Red eléctrica: 50 Hz
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Potencia de la bombilla incluida: 3 W
- Código IP: IP67
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: No
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696159019
- Peso neto: 0,33 kg
- Peso bruto: 0,43 kg
- Altura: 12,6 cm
- Longitud: 12,1 cm
- Anchura: 12,1 cm



Fecha de emisión:
2025-06-12
Versión: 0.418

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com