

PHILIPS

Aplique mural Nightingale
35 W GU10 Sin bombilla

Luminarias de exterior

Sin bombilla

Óxido

Estanco al agua



8718696154014



Disfruta de un atractivo jardín con luz

Esta luz exterior se ha diseñado siguiendo las últimas tendencias y estilos de vida para definir el ambiente que siempre habías deseado.

Fácil de usar

- Bombilla no incluida

Lleva el diseño a tu jardín

- Iluminación exterior contemporánea

Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

Características especiales

- Efecto de iluminación bidireccional

Destacados

Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Iluminación exterior contemporánea

Iluminación exterior de Philips impresionante, llamativa y minimalista. El estilo contemporáneo y elegante para exteriores de Philips es el modo perfecto de decorar con luz jardines, caminos y espacios exteriores.

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la

entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Efecto de iluminación bidireccional

Esta luminaria de exterior de Philips crea el ambiente perfecto en tu jardín o terraza con su efecto de luz bidireccional.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Óxido
- Material: Metal

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: No
- Pieza central: No

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,6 kg
- Altura global: 160 mm
- Longitud global: 96 mm
- Anchura global: 80 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Tecnología de la bombilla: LED
- Red eléctrica: 220 - 240 V
- Luminaria regulable: No
- Casquillo: GU10
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 2

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696154014
- Peso neto: 0,72 kg
- Peso bruto: 0,81 kg
- Altura: 17,8 cm
- Longitud: 8,6 cm
- Anchura: 10,1 cm

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable



Fecha de emisión:
2026-05-30
Versión: 0.311

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com