







# Crea el estilo de iluminación adecuado

El foco empotrable Philips Donegal está fabricado a partir de materiales de alta calidad, sin polvo ni óxido, para un mantenimiento sin esfuerzo. Elige la bombilla LED Philips GU10 para que combine con el estilo de foco y garantice una luz de alta calidad y larga duración.

#### Fácil de usar

· Cabezal de foco ajustable

#### Diseñado para el salón y el dormitorio

· Sin polvo ni óxido

#### **Excelente calidad**

· Fácil de limpiar

## Destacados

#### Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la lámpara, para dirigirla hacia donde desees.

#### Sin polvo ni óxido

El material de la superficie especial sin polvo ni óxido del foco empotrable minimiza la acumulación de polvo y garantiza una larga duración del producto.

#### Fácil de limpiar

Los materiales lisos y fáciles de limpiar hacen que tu hogar siempre tenga un aspecto impecable, del suelo al techo.

## Especificaciones

#### Características de la bombilla

Uso previsto: Interior

#### Diseño y acabado

Color: CromadoMaterial: Sintético

#### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- · Regulable con mando a distancia: No
- · LED integrado: No
- · Mando a distancia incluido: No

#### Características de la luz

 Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2

#### **Varios**

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Despacho
- · Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- · EyeComfort: No

#### Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,248 kgAltura global: 40 mmLongitud global: 90 mmAnchura global: 90 mm

 Recorte empotrado en el techo: 7.0 cm x 7.0 cm

#### Servicio

· Garantía: 2 años

#### Especificaciones técnicas

Red eléctrica: 220-240 CA
Luminaria regulable: Sí
Código IP: IP20
Clase de protección: Clase II

### Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8718696161012

Peso neto: 0,25 kgPeso bruto: 0,36 kgAltura: 308 mmLongitud: 103 mm

· Anchura: 53 mm



Fecha de emisión: 2025-09-13 Versión: 0.198 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.