

PHILIPS

Bombilla 68 W tubo
E27

LED

3000 K

950 lm

15.000 h



8718699771379



Disfruta de una luz LED blanca cálida

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

Luz más allá del concepto de iluminación

- Para uso en frigoríficos y congeladores

Destacados

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones

LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Sustituye a incandescente estándar



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta actual bombilla LED estándar de bajo consumo resulta ideal para sustituir las bombillas incandescentes estándar tradicionales.

Bombilla para aparatos para fines especiales

Las bombillas para frigoríficos de Philips se pueden utilizar en frigoríficos, congeladores y lugares similares con temperaturas de funcionamiento bajas. Sustituya fácilmente las bombillas de sus electrodomésticos por una bombilla para aparatos de Philips para una vida útil prolongada.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Plástico

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 11,43 cm
- Anchura: 3,72 cm

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 240 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Flujo lumínico nominal: 950 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 830 | CCT of 3000K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características

- Eficiencia: 100 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699771379
- EOC: 871869977137902
- Título del producto: LED Stick 68W T38 E27 WH FR ND SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 9,5 W
- Potencia equivalente: 68 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 11,43 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 415169

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699771379
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 4,6 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:
2025-04-13
Versión: 0.350

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com