

1800 K

250 lm

15.000 h

Regulación



8719514269552



Una bombilla sin igual

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

Luz más allá del concepto de iluminación

• Estilo vintage, tecnología LED moderna

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

· Diseñados para tu confort visual

Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas

· Atractiva cuando está encendida o apagada

Destacados

Estilo vintage, LED moderno

Las bombillas LED Classic se basan en la tecnología LED de bajo consumo estándar. Ahora puedes disfrutar de una bombilla de estilo retro con tecnología de vanguardia combinada con un diseño vintage.

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes. Si es demasiado intensa, deslumbra. Si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Atractiva cuando está encendida o apagada



"Esta bonita lámpara con filamento visible añade un toque de estiloy nostalgia a cualquier habitación. Impecable tanto encendida como apagada".

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- · Casquillo: E27
- · Regulable: Sí
- · Acabado de la bombilla: Rosa
- · Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- · Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 1800 KFlujo lumínico nominal: 250 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- · Código de color: 818 | CCT of 1800K
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 1800 K
- · Flujo luminoso: 250 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.):
 55.00 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- · Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Decorativa

Otras características

· Conforme con EU RoHS: Sí

Información del embalaje

- EAN: 8719514269552
- EOC: 871951426955200
- Título del producto: LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

Potencia

· Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 25 WConsumo de energía: 4,5 W
- · Consumo energético kWh/1000 h: 5

Dimensiones y peso del producto

Altura global: 140 mmLongitud global: 140 mmAnchura global: 95 mm

Valores nominales

· Vida útil especificada: 15.000

Especificaciones técnicas

- · Frecuencia: 50-60
- · Diámetro: 95 mm
- Regulable: Solo con reguladores específicos
- · Valor de parpadeo (PstLM): 1
- · Line Frequency: 50 to 60
- · Base del casquillo: E27
- se puede utilizar en luminarias cerradas: No

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514269552
- Peso neto: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 18,2 cmLongitud: 10,2 cmAnchura: 13 cm



Fecha de emisión: 2025-09-13 Versión: 0.257

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.