



LED de vanguardia para el hogar

Una bombilla LED de vanguardia que aporta una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrarás costes energéticos de inmediato y reducirás la frecuencia con la que se cambian las bombillas, sin renunciar a la calidad de tu iluminación.

Luz de alta calidad

Sin parpadeo visible

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

• Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

Elige una solución sostenible

· Hasta un 90 % de ahorro de energía

Destacados

Sin parpadeo visible

Si la luz parpadea en una sucesión rápida, puede molestar a los ojos, provocar dolores de cabeza e incluso desencadenar un ataque en las personas con epilepsia fotosensible. Es desagradable e innecesario. Las bombillas LED pueden parpadear debido a su rápida respuesta a la corriente del driver. No obstante, dado que los LED de Philips están diseñados para reducir al mínimo las variaciones en la emisión de corriente del driver, eliminan los factores que causan el parpadeo. Por lo tanto, no lo percibirás ni siquiera levemente.

Sustituye a incandescente estándar



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta actual bombilla LED estándar de bajo consumo resulta ideal para sustituir las bombillas incandescentes estándar tradicionales.

Hasta un 90 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro energético de los LED sin renunciar a la calidad de la luz. Ahorra instantáneamente más del 90 % de energía al sustituir las bombillas halógenas o incandescentes actuales

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla esférica no direccional
- · Casquillo: E14
- · Regulable: No
- · Acabado de la bombilla: Mate
- · Material de bombilla: Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- · Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- · Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- · Código de color: 840 | CCT of 4000K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 95 lm/W

Varios

• EyeComfort: No

Información del embalaje

- · EAN: 8719514313187
- EOC: 871951431318700
- Título del producto: LED 40W P45 E14 CW FR ND 1PF/6 DISC

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51
- · Voltaje: AC 220-240 V
- · Potencia equivalente: 40 W
- · Consumo de energía: 4,9 W
- · Consumo energético kWh/1000 h: 5

Dimensiones y peso del producto

Altura global: 88 mmLongitud global: 88 mmAnchura global: 45 mm

Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 50-60

Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC: 8719514313187

Peso neto: 0,02 kgPeso bruto: 0,03 kgAltura: 11,6 cmLongitud: 4,6 cm

· Anchura: 4,6 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.313 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.