

# PHILIPS

Lámpara de poste Utrecht  
20 W E27 Sin bombilla

Luminarias de exterior

Sin bombilla

Antracita

Estanco al agua

8719514417557



## Disfruta de un jardín con luz encantador

Este poste para exteriores Philips Utrecht en antracita presenta un diseño elegante en acero inoxidable. Crea un brillo difuso en el jardín y da vida al espacio social con su luz de alta calidad.

### Fácil de usar

- Bombilla no incluida

### Lleva el diseño a tu jardín

- Decídete por lámparas de pedestal para exteriores

### Excelente calidad

- Acero inoxidable de alta calidad y materiales sintéticos excelentes

### Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

# Destacados

## Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

## Decídete por lámparas de pedestal para exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con esta lámpara de pedestal, perfecta para iluminar el jardín, el borde de la terraza o para resaltar entradas y caminos.

## Acero inoxidable de alta calidad y materiales sintéticos excelentes

Esta luz de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con acero inoxidable y materiales sintéticos excelentes.

## IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Acero inoxidable

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Altura ajustable: No
- Cabezal de foco ajustable: No
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- Sensor de día y noche: No
- Haces de luz definidos: No
- Regulable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- FFP (embalaje de fácil apertura): No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No
- Sensor de movimiento y de día y noche: No
- Sensor de movimiento: No
- Adaptada perfectamente para la creación de ambiente: No
- Adaptada perfectamente para montaje horizontal/vertical: Sí
- Adaptada perfectamente para la iluminación orientable: No
- Adaptada perfectamente para un montaje hacia arriba o hacia abajo: No
- Se adapta perfectamente para su instalación en la pared o el techo: No
- Cabezal giratorio (izquierda-derecha): No
- Portátil: No
- Adaptador de corriente incluido: No
- Funda protectora incluida: No
- Mando a distancia incluido: No
- Materiales resistentes de gran calidad: Sí
- Gira completamente en cualquier dirección: No
- Energía solar: No
- Cabezal con inclinación (arriba-abajo): No
- Conector para el Reino Unido incluido: No
- Carga USB: No
- Luz blanca cálida: No
- Resistente al agua: Sí
- Pieza central: No
- Pieza central: No

## Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

### Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 0

### Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Baliza
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,76 kg
- Altura: 80 cm
- Longitud: 12 cm
- Anchura: 12 cm

### Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 0 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 0
- Color de la luz: 2700
- LED: No
- Casquillo: E27
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514417557
- Peso neto: 0,76 kg
- Peso bruto: 0,93 kg
- Altura: 81 cm
- Longitud: 13 cm
- Anchura: 13 cm



Fecha de emisión:  
2025-03-11  
Versión: 0.396

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)