

PHILIPS

Lámpara de poste Utrecht
20 W E27 Sin bombilla

Luminarias de exterior

Sin bombilla

Antracita

Estanco al agua

8719514417557



Disfruta de un jardín con luz encantador

Este poste para exteriores Philips Utrecht en antracita presenta un diseño elegante en acero inoxidable. Crea un brillo difuso en el jardín y da vida al espacio social con su luz de alta calidad.

Fácil de usar

- Bombilla no incluida

Lleva el diseño a tu jardín

- Decídete por lámparas de pedestal para exteriores

Excelente calidad

- Acero inoxidable de alta calidad y materiales sintéticos excelentes

Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

Destacados

Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Decídete por lámparas de pedestal para exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con esta lámpara de pedestal, perfecta para iluminar el jardín, el borde de la terraza o para resaltar entradas y caminos.

Acero inoxidable de alta calidad y materiales sintéticos excelentes

Esta luz de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con acero inoxidable y materiales sintéticos excelentes.

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Metal

Duración

- Vida útil nominal: 0

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- Sensor de día y noche: No
- Haces de luz definidos: No
- Regulable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- FFP (embalaje de fácil apertura): No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No
- Sensor de movimiento y de día y noche: No
- Sensor de movimiento: No
- Adaptada perfectamente para la creación de ambiente: No
- Adaptada perfectamente para la iluminación orientable: No
- Portátil: No
- Adaptador de corriente incluido: No
- Funda protectora incluida: No
- Mando a distancia incluido: No
- Materiales resistentes de gran calidad: Sí
- Gira completamente en cualquier dirección: No
- Energía solar: No
- Cabezal con inclinación (arriba-abajo): No
- Carga USB: No
- Luz blanca cálida: No
- Pieza central: No
- Pieza central: No
- Tipo de enchufe: No plug

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): >60
- Temperatura del color: 2700 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Baliza
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,76 kg
- Altura global: 800 mm
- Longitud global: 120 mm
- Anchura global: 120 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 0
- Color de la luz: 2700
- Casquillo: E27
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8719514417557
- Peso neto: 0,76 kg
- Peso bruto: 0,93 kg
- Altura: 81 cm
- Longitud: 13 cm
- Anchura: 13 cm



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.406

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com