



# Calidad profesional para tu proyecto

LED robustos y resistentes al agua para uso en exteriores. El proyector Projectline es robusto y permite ahorrar energía gracias a su material metálico y a su protección contra la intemperie. Es ideal para iluminar áreas en la parte delantera/trasera de los edificios (públicos), como aparcamientos, entradas de vehículos, jardines o lugares de trabajo.

# Solución sostenible

· Ahorro energético desde el momento de la conexión

# Elige una iluminación de alta calidad

· Puedes confiar en la información del embalaje de Philips

#### Duración

· Vida útil prolongada de hasta 35.000 horas

# **Destacados**

# Bajo consumo

Todas las lámparas de bajo consumo de Philips ahorran energía desde que el momento en el que se conectan. Usan menos kW a lo largo de su vida útil y, con ello, también reducen la factura de la luz. El nivel de ahorro energético varía en función del tipo de lámpara y de tecnología.

#### Calidad de confianza

Philips mantiene sus promesas sobre el rendimiento de las lámparas. Puedes confiar en la información del embalaje de Philips sobre el flujo luminoso, la vida útil y la potencia, que indica que son equivalentes a las lámparas incandescentes.

# Vida útil prolongada de hasta 35.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 35.000 horas.

# Especificaciones

# Diseño y acabado

- · Color: Negro
- · Material: Metal
- Acabado de cierre óptico/lente: Transparente
- Material del cierre óptico/lente: Vidrio templado
- · Forma del cierre óptico/lente: Plano
- · Tipo de cubierta óptica: Vidrio

# Duración

• Rango de temperatura ambiente: -40  $^{\circ}$ C a +50  $^{\circ}$ C

#### Medio ambiente

· Sustainability rating: -

#### Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Tolerancia de flujo luminoso: +/-10%
- · Color Code: 840 Blanco neutro
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000
- Índice Tolerancia del índice de reproducción cromática: 0
- Cromaticidad inicial: (0.380, 0.380)SDCM <6</li>
- · Código de familias de lámparas: LED
- · Light source engine type: LED
- Fuente de luz sustituible: No
- Apertura de haz de luz de la luminaria: 110°
- · Flujo luminoso: 950 lm
- · Material óptico: Vidrio
- · Tipo de óptica al aire libre: Simétrica
- Material del reflector: Policarbonato
- Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 95 lm/W
- Ratio de potencia lumínica ascendente: 0

#### **Varios**

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Características adicionales:
  ProjectLine, Estanco al agua

#### Otras características

- · Marca CE: Sí
- · Certificado ENEC: -
- · Conforme con EU RoHS: Sí
- Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Especificación de riesgo fotobiológico: 0,2 m

#### **Potencia**

- Tensión de entrada: 220 a 240Corriente de arranque: 0,31
- Tiempo de irrupción: 0,056
- · Factor de potencia (fracción): 0.9

#### Consumo de energía

- · Consumo de energía: 10
- Tolerancia de consumo de energía: +/-10%

# Dimensiones y peso del producto

Altura global: 28Longitud global: 107Anchura global: 102

#### Servicio

· Garantía: 2 años

# Especificaciones técnicas

- · Código IP: IP65
- · Clase de protección: Clase I
- · Cable: Cable de 0,3 m sin clavija
- · Conexión: Latiguillos/cables
- Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 35.000 h: 5
- · Regulable: No
- Driver/unidad de potencia/ transformador: -
- Driver incluido: Sí
- · Área de proyección efectiva: 0,003
- · Fixation material: Acero
- Marca de inflamabilidad: Para su montaje en superficies normalmente inflamables
- · Line Frequency: 50 or 60
- Índice de protección frente a choque mecánico: IK06 | 1 J
- Dispositivo de montaje: Clips de montaje ajustables
- Número de unidades de equipo: 1 unidad
- Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 211
- Surge Protection (Common/ Differential): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

# Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514954496
- Peso neto: 0,19 kgPeso bruto: 0,21 kg
- Altura: 4 cmLongitud: 11,5 cmAnchura: 11,5 cm



Fecha de emisión: 2025-09-13 Versión: 0.241 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.