

PHILIPS

Panel empotrado

Luces empotrables

30x30 cm

Luz blanca natural 4000 K

1200 lm



Calidad profesional para tu proyecto

Paneles LED profesionales de calidad, luces empotradas eficientes. El panel LED ProjectLine favorece el ahorro de energía y se adapta a techos de perfil visible de tamaño estándar, utilizados en oficinas y lugares de trabajo (comerciales) con su alto nivel de luz blanca natural.

Fácil instalación

- La instalación no puede ser más sencilla. Los clips integrados a ambos lados del luminaria la mantienen en su posición, por lo que no hace falta atornillarla. Un cable conector GU10 facilita la colocación de una bombilla.

Duración

- Con su diseño metálico robusto pero versátil, Philips Peridot es adecuada para la mayoría de ambientes de interior. Está disponible en versiones cuadrada y redonda con acabados en negro, blanco o metálico. Elige entre un cabezal fijo o uno giratorio ajustable a un ángulo de 30°. Incluye una garantía de 5 años.

Destacados

Fácil de instalar

La instalación no puede ser más sencilla. Los clips integrados a ambos lados del luminaria la mantienen en su posición, por lo que no hace falta atornillarla. Un cable conector GU10 facilita la colocación de una bombilla.

Construida para durar

Con su diseño metálico robusto pero versátil, Philips Peridot es adecuada para la mayoría de ambientes de interior. Está disponible en versiones cuadrada y redonda con acabados en negro, blanco o metálico. Elige entre un cabezal fijo o uno giratorio ajustable

a un ángulo de 30°. Incluye una garantía de 5 años.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal
- Acabado de cierre óptico/lente: Opal
- Material del cierre óptico/lente: Metacrilato

Duración

- Rango de temperatura ambiente: -10 °C a +35 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tolerancia de flujo luminoso: +/-10%
- Color Code: 840 blanco neutro
- Flujo luminoso constante: No
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000
- Cromaticidad inicial: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Apertura de haz de luz de la luminaria: 120°
- Flujo luminoso: 1.200
- Material óptico: Poliestireno
- Tipo de óptica: Ángulo del haz de 120°
- Material del reflector: Acrilato
- Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C
- Rojo saturado (R9): <50
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 1,6
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 80
- Índice de deslumbramiento unificado CEN: 22

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio, Hotel, Restaurantes
- Características adicionales: ProjectLine, Sensor, Resistente al agua

Otras características

- Corriente de la bombilla: 82 mA
- Marca CE: Sí
- Conforme con EU RoHS: Sí
- Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Especificación de riesgo fotobiológico: 0,2 m

Potencia

- Tensión de entrada: 220-240
- Corriente de arranque: 10
- Tiempo de irrupción: 0,15
- Factor de potencia (fracción): 0.9

Consumo de energía

- Consumo de energía: 15
- Tolerancia de consumo de energía: +/-10%

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 59
- Longitud global: 295
- Anchura global: 295

Servicio

- Garantía: 3 años

Especificaciones técnicas

- Tecnología de la bombilla: LED
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II
- Conexión: Conector push-in de 2 polos
- Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 35.000 h: 7,5
- Regulable: No
- Driver/unidad de potencia/ transformador: Fuente de alimentación (On/Off)
- Driver incluido: Sí
- Marca de inflamabilidad: Para su montaje en superficies normalmente inflamables
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Test del hilo incandescente: Temperatura 650 °C, duración 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- Índice de protección frente a choque mecánico: IK02 | 0.2 J estándar
- Número de unidades de equipo: 1 unidad
- Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 50
- Adecuado para conmutación aleatoria: Sí

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514955288
- Peso neto: 0,56 kg
- Peso bruto: 0,73 kg
- Altura: 30,5 cm
- Longitud: 34,5 cm
- Anchura: 4,6 cm



Fecha de emisión:
2026-06-06
Versión: 0.365

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com