

# PHILIPS

Cápsula 40 W G9  
G9

LED

2700 k

480 lm

15.000 h

Regulación



8720169301573



## Disfruta de una luz LED blanca cálida

Las bombillas LED de Philips proporcionan una hermosa luz blanca cálida una duración extremadamente larga y un ahorro de energía importante e inmediato. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es el sustituto perfecto de las bombillas tradicionales esmeriladas.

### Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

### Elige una solución sostenible

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

### Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- LED sencillo de uso diario

# Destacados

## Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y

tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es ideal para diseño de iluminación doméstica.

## Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro energético de los LED sin sacrificar la calidad de la luz. Ahorra al instante más del 80 % de energía sustituyendo tus bombillas halógenas o incandescentes actuales.

## LED sencillo de uso diario

Las bombillas LED de Philips de uso diario son perfectas para satisfacer tus necesidades de iluminación básica. Además, proporcionan una atractiva luz y ofrecen el rendimiento óptimo que esperas de una luz LED de Philips a un precio asequible.

# Especificaciones

## General

- Apto para la iluminación de acento: No

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- Casquillo: G9
- Acabado de la bombilla: Mate
- Regulable: Sí
- Material de bombilla: Plástico

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a +45 °C
- Vida útil nominal: 15.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

**Características de la luz**

- Ángulo de apertura: 320
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 480 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 2700
- Flujo luminoso: 480 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 120

**Varios**

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

**Otras características**

- Marca CE: Sí
- Conforme con EU RoHS: Sí

**Información del embalaje**

- EAN: 8720169301573
- EOC: 872016930157300
- Título del producto: LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

**Potencia**

- Factor de potencia (fracción): 0.5

**Consumo de energía**

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia equivalente: 40
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
- Consumo de energía: 4
- Consumo energético kWh/1000 h: 4

**Dimensiones y peso del producto**

- Altura global: 59 mm
- Longitud global: 59 mm
- Anchura global: 18 mm

**Especificaciones técnicas**

- Frecuencia: 50-60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 1932585
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Regulable: Solo con reguladores específicos
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Base del casquillo: G9

**La bombilla**

- Actualizable por software: No

**Compatible con**

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC: 8720169301573
- Peso neto: 0,01 kg
- Peso bruto: 0,01 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 2,5 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-10  
Versión: 0.250

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)