



# Downlight ultraeficiente, la solución que más energía ahorra

Philips ha desarrollado un downlight ultraeficiente que utiliza una nueva tecnología para reducir las emisiones de carbono, disminuir el desperdicio de material y reducir el consumo de energía. Con una asombrosa vida útil de 50.000 horas, dura más del triple que los downlight LED equivalentes de Philips y consume tan solo un 50 % de la energía. Justo lo que se necesita para un planeta más sostenible.

#### Soluciones de iluminación sostenible

· Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

### Efecto de iluminación

· Difusor de alta calidad.Luz tenue con distribución uniforme

## Materiales y acabado

· Material metálico de gran calidad

# **Destacados**

#### 5 años de garantía en el sistema LED



Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

# Difusor de alta calidad.Luz tenue con distribución uniforme



Este difusor de alta calidad distribuye una luz tenue de forma uniforme en las habitaciones.

### Material metálico de gran calidad



Material metálico duradero y atractivo que aporta un acabado sólido.

# Especificaciones

#### Características de la bombilla

Uso previsto: Interior

### Diseño y acabado

· Color: White

· Material: Metal, Plástico

#### Duración

 Número de ciclos de apagado y encendido: 25.000

· Vida útil nominal: 50.000

#### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

# Características/accesorios adicionales incluidos

- · Regulable con mando a distancia: No
- · LED integrado: Sí
- · Mando a distancia incluido: No

#### Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- · Consistencia del color: 5 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 3000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.):156 lm/W

#### **Varios**

- Diseñada especialmente para:
  Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina,
  Despacho
- · Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: UltraEfficient, EyeComfort

#### Otras características

· Corriente de la bombilla: 24 mA

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.35
- · Consumo de energía: 2,2

# Dimensiones y peso del producto

· Peso neto: 0,096 kg

· Distancia empotrada: 0 mm

Altura global: 50 mmLongitud global: 110 mmAnchura global: 110 mm

· Recorte empotrado en el techo: 9.0

cm x 9.0 cm

#### **Servicio**

· Garantía: 5 años

#### Especificaciones técnicas

· Diámetro: 105 mm

• Flujo luminoso total de la luminaria:

345

Color de la luz: 3000Red eléctrica: 220-240 CALuminaria regulable: No

· Código IP: IP20

Clase de protección: Clase IINúmero de fuentes de luz: 1

### Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8720169308121

Peso neto: 0,1 kgPeso bruto: 0,12 kgAltura: 10,8 cm

Longitud: 10,8 cmAnchura: 5,6 cm



Fecha de emisión: 2025-09-03 Versión: 0.184 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.