PHILIPS

Apliques murales Geri EU,

Sola ultraeficiente

2700 k

Negro

De sol a

sol;Sensor;Solar;Estanco al

agua





De larga duración con lámpara y pilas reemplazables

Philips Geri es una luz solar fiable que dura más tiempo, reduce el consumo de energía y apoya la sostenibilidad, y es realmente duradera con lámpara y pilas reemplazables. Protegidas por el revestimiento PowerShield, tus luces de exterior pueden tener una belleza duradera.

Soluciones de iluminación sostenible

· Ultra Efficient Solar

Lleva el diseño a tu jardín

· Elegantes diseños contemporáneos para el jardín

Excelente calidad

· Diseño duradero con revestimiento PowerShield

Diseñado para exteriores

• IP44: resistente al agua

Características especiales

· Sensor de movimiento y de atardecer-amanecer integrado

Luz de alta calidad

· Luz blanca cálida de 2700 K

Destacados

Ultra Efficient Solar



Gracias al sistema Philips Ultra Efficient Solar, estas luminarias proporcionan hasta 35 horas de luz con una batería totalmente cargada. Disfruta de una luz brillante toda la noche o incluso en condiciones climáticas adversas o nubladas.

Elegantes diseños contemporáneos para el jardín

Los diseños contemporáneos de Philips son sobrios y elegantes y, en tu terraza, lucen igual de bien de día que de noche, sin dejar de ser discretos. Con una amplia gama de luces, seguro que hay una que se adapta a tu espacio exterior y a tus gustos.

Diseño duradero



Protegido por PowerShieldPara mantener tus luces exteriores en excelentes condiciones, utilizamos un recubrimiento en polvo de alto rendimiento de Interpon, una marca de AkzoNobel. Más resistente que las pinturas tradicionales, protege contra la decoloración, los arañazos, las abolladuras y el óxido para ofrecer una belleza y un rendimiento duraderos.

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Sensor de movimiento y de atardeceramanecer integrado



Con un sensor de movimiento integrado, estas luces te dan la bienvenida automáticamente cuando regresas a casa después del anochecer o se encienden cuando llegan visitas. La exclusiva función de atardeceramanecer enciende las luces automáticamente cuando oscurece y es perfecta para esas largas tardes de verano o para garantizar tu seguridad.

Luz blanca cálida de 2700 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz cálida y relajante de 2700 K.

Especificaciones

Diseño y acabado

· Color: Negro

· Material: Metal, Plástico

Duración

Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

· Anti-óxido, anti-polvo: Sí

· Haces de luz bidireccionales: No

· Sensor de día y noche: Sí

· Totalmente impermeable: Sí

· LED integrado: Sí

· Sensor de movimiento: Sí

Energía solar: Sí

· Pieza central: No

Características de la luz

 Índice de reproducción cromática (IRC): 80

· Temperatura del color: 2700 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- · Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Innovaciones LED: UltraEfficient
- Características adicionales: Del crepúsculo al amanecer, Sensor, Solar, Estanco al agua

Consumo de energía

· Consumo de energía: 3,2

Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 1,442 kg
Altura global: 280 mm
Longitud global: 140 mm
Anchura global: 180 mm

Servicio

· Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

Flujo luminoso total de la luminaria: 500/25

Color de la luz: 2700Red eléctrica: 4 CCLuminaria regulable: No

· Código IP: IP44

Clase de protección: Clase III
Fuente de luz sustituible: Sí
Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8720169361829

Peso neto: 1,42 kg
Peso bruto: 1,75 kg
Altura: 33,5 cm
Longitud: 18 cm
Anchura: 18 cm



Fecha de emisión: 2025-09-17 Versión: 0.241 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.