



# Luz de jardín de larga duración alimentada por energía solar para todas las estaciones

Philips ha desarrollado una luz LED solar ultraeficiente para exteriores que utiliza una nueva tecnología para reducir las emisiones de carbono, disminuir los residuos de materiales y reducir el consumo de energía. Con una asombrosa vida útil de 50.000 horas, dura más de 5 veces que las luces LED para exteriores equivalentes de Philips. Justo lo que es necesario para un planeta más sostenible.

### Fácil instalación

· No se requiere cableado

#### Soluciones de iluminación sostenible

· Larga duración, de hasta 50.000 horas

### **Excelente calidad**

· Diseño duradero con revestimiento PowerShield

### Diseñado para exteriores

• IP44: resistente al agua

### Características especiales

• Luz de doble brillo

### Luz de alta calidad

· Luz blanca brillante de 3000 K

### Destacados

### No se requiere cableado



Esta luz se alimenta de energía solar por completo. No se necesita cableado, por lo que resulta fácil colocar y cambiar de posición estas luces en cualquier lugar de tu jardín o en otra área al aire libre.

## Larga duración, de hasta 50.000 horas



Luz LED fiable de alta calidad de hasta 50.000 horas de duración. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas del ambiente de iluminación perfecto en tu hogar.

### Diseño duradero



Protegido por PowerShieldPara mantener tus luces exteriores en excelentes condiciones, utilizamos un recubrimiento en polvo de alto rendimiento de Interpon, una marca de AkzoNobel. Más resistente que las pinturas tradicionales, protege contra la decoloración, los arañazos, las abolladuras y el óxido para ofrecer una belleza y un rendimiento duraderos.

### IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

### Luz de doble brillo

Crea un ambiente flexible y atractivo con la función de doble brillo. La luz se atenúa cuando está inactiva y se ilumina automáticamente cuando hay personas presentes, lo que brinda el nivel de luz adecuado siempre que lo necesitas.

### Luz blanca brillante de 3000 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz blanca brillante de 3000 K.

# Especificaciones

### Diseño y acabado

· Color: Antracita

· Material: Metal, Plástico

### Duración

· Vida útil nominal: 50.000

### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

# Características/accesorios adicionales incluidos

- · Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- · Haces de luz bidireccionales: No
- · Sensor de día y noche: Sí
- · Totalmente impermeable: Sí
- · LED integrado: Sí
- · Sensor de movimiento: Sí
- Energía solar: Sí
- · Pieza central: No

### Características de la luz

- Ángulo de apertura: 120 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 3000 K

### **Varios**

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- · Estilo: Contemporáneo
- · Tipo: Apliques murales
- · EyeComfort: No
- · Innovaciones LED: UltraEfficient
- Características adicionales: Enlazable, Sensor, Solar, Estanco al agua

### Consumo de energía

· Consumo de energía: 1,5

### Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,5 kg
Altura global: 140 mm
Longitud global: 120 mm
Anchura global: 160 mm

### Servicio

· Garantía: 5 años

### Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 250/20
- Color de la luz: 3000Red eléctrica: 4 CCLuminaria regulable: No
- · Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase IIIFuente de luz sustituible: No

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169362048
- Peso neto: 0,5 kg
  Peso bruto: 0,65 kg
  Altura: 18,8 cm
  Longitud: 14,5 cm
- · Anchura: 15,5 cm



Fecha de emisión: 2025-09-17 Versión: 0.320

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.