

PHILIPS


Uppoasennettava
paneeli

ProjectLine

60 x 60 cm

Luonnollisen valkoinen valo, 4
000 K

3 200 lm



Ammattitasoista laatua projektiisi

Luotettavia, energiatehokkaita ja ammattitasoisia LED-paneeleja. ProjectLine panel tukee energiansäästöä ja sopii normaalin kokoiisiin, paljaisiin profiilikattoihin. Käytetään toimistoissa ja (kaupallisilla) työalueilla, ja se tuottaa luonnollisen valkoisen valon.

Ympäristöystävällinen valinta

- Energiansäästö alkaa, kun sytytät valot

Korkealaatuiseen valaistukseen

- Voit luottaa siihen, mitä Philips-pakkauksessa sanotaan

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 35 000 tuntia

Kohokohdat

Energiaa säästävä

Kaikki Philipsin energiansäästälamput pienentävät sähkölaskua heti, kun painat kytkintä. Ne käyttävät elinkaarensa aikana vähemmän kilowatteja, joten säästät selvää rahaa. Energiansäästö vaihtelee lampun tyyppin ja tekniikan mukaan.

Luotettavaa laatua

Philips pitää lamppujen suorituskykyä koskevan lupauksensa. Voit luottaa siihen, mitä Philips-pakkauksessa sanotaan valovirrasta, käyttöiästä ja vastaavuudesta hehkulampan tehoon.

Käyttöikä jopa 35 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöiän jopa 35 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Metall
- Kotelon väri: Valkoinen RAL 9003
- Optisen kuvun/linssin viimeistely: Opaali
- Optisen kuvun/linssin materiaali: Akrylaatti

Kestävyys

- Ympäristön lämpötila: -10...+35 °C

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Valovirran toleranssi: +/-10%
- Värikoodi: 840 neutraali valkoinen
- Jatkuva valontuotto: Ei
- Värilämpötila (nim.): 4000
- Alkuperäinen kromaattisuus: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Valaisimen valokeila: 120°
- Valovirta: 3 200 lm
- Optiikan materiaali: Polystyreeni
- Optiikan tyyppi: Keilakulma 120°
- Heijastimen materiaali: Akrylaatti
- Kyllästetty punainen (R9): <50
- Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 1,6
- Häikäisyindeksi CEN: 22
- Valotehokkuus (nimellinen): 88 lm/W

Yleistä

- Lisäominaisuudet: ProjectLine, Vesitiivis

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 135 mA
- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä
- Fotobiologinen riski: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fotobiologisen riskin tiedot: 0,2 m

Teho

- Tulojännite: 220-240
- Kytkevätvirtasysäys: 15
- Kytkevääika: 0,2
- Tehokerroin (murtoluku): 0.9

Tehonkulutus

- Virrankulutus: 36
- Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 59
- Kokonaispituus: 595
- Kokonaisleveys: 595

Huolto

- Takuu: 3 vuotta

Tekniset tiedot

- IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Liitäntä: 2-napainen pistoliitin
- Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisasaste 35 000 tunnin käyttöiän aikana: 7,5
- Himmennettävä: Ei
- Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja: Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off)
- Liitäntälaite mukana: Kyllä
- Tulenarkuusmerkintä: Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Hehkulankatesti: Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
- Viivatiheys: 50 or 60
- Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK02 | 0.2 J standard
- Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö
- Tuotteiden määrä tyyppin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 35
- Soveltuu satunnaiseen kytkentään: Kyllä



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.269

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com