



# Un éclairage fiable pour rentrer chez vous

Rendez vos grandes occasions mémorables avec cette magnifique applique murale Philips myGarden en acier inoxydable. D'un style élégant, elle projette une lumière blanc chaud basse consommation. Lorsque vous rentrez chez vous, un éclairage sécurisant vous accueille.

# Un accueil chaleureux en lumière

- · Éclairage chaleureux et rassurant
- · Détecteur facile à régler

# Concevez le décor lumineux de votre jardin

- · Éclairage d'extérieur décoratif
- · Optez pour un style contemporain
- · Optez pour des appliques murales d'extérieur
- Acier inoxydable haut de gamme et matériaux synthétiques de haute qualité

# Apportez à votre jardin un éclairage de qualité

- · Économie d'énergie
- Ampoule Philips toujours incluse
- · Lumière intense

# L'éclairage extérieur en toute simplicité

· Résiste aux intempéries

# Points forts

# Éclairage chaleureux et rassurant





Le détecteur de mouvement s'active automatiquement à votre retour ou à l'arrivée d'un visiteur.

#### Détecteur facile à régler



Un réglage simple vous permet de sélectionner facilement quand et pour combien de temps le détecteur allume la ou les lampes.

# Éclairage d'extérieur décoratif

L'éclairage extérieur vous permet d'embellir votre jardin ou votre espace extérieur en illuminant des éléments décoratifs, en éclairant des allées avec élégance ou en créant l'ambiance idéale pour des soirées inoubliables entre amis ou en famille. C'est pourquoi Philips a créé myGarden, une magnifique gamme d'éclairages extérieurs décoratifs, qui allie élégance et fonctionnalité pour vous permettre de profiter au maximum de votre espace extérieur à votre façon.

# Optez pour un style contemporain

Conçue en Europe, cette lampe originale vous aide à créer un espace extérieur au design contemporain.

# Optez pour des appliques murales d'extérieur

Profitez au maximum de votre espace extérieur avec cette applique murale, parfaite pour une installation à proximité d'une porte d'entrée ou sur un mur de terrasse.

#### Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en acier inoxydable et matière synthétique de qualité supérieure.

# Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

# **Ampoule Philips toujours incluse**



Des ampoules basse consommation Philips EcoLamp de qualité supérieure sont incluses dans le carton, pour un effet de lumière optimal.

#### Lumière intense

Cette lampe d'extérieur produit une intense lumière blanche et chaude. Pour illuminer votre jardin ou votre terrasse.

# Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

# Caractéristiques

### Design et finition

· Couleur: Acier inoxydable

· Matériaux: Métal

#### Durée de vie

· Durée de vie nominale: 10 000

#### **Environnement**

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

#### Options/accessoires inclus

Résistance totale aux intempéries:
 Oui

· LED intégrée: Non

· Détecteur de mouvement: Oui

#### Espace jardin

· Espace jardin: Cour d'entrée

# Divers

• Conçu spécialement pour: Jardin,

Style: ContemporainType: Appliques murales

EyeComfort: Non

#### Dimensions et poids du produit

Poids net: 0,830 kg
Hauteur totale: 180 mm
Longueur totale: 102 mm
Largeur totale: 125 mm

#### **Entretien**

· Garantie: 2 ans

# Spécificités techniques

 Rendement en lumen total de l'équipement (caché): 1 320

 Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 1320

 Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 95

· Technologie d'ampoule: LED

 Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude

Puissance électrique: 50-60 Hz
Classe énergétique de la source lumineuse incluse: A

• Fixation/culot: E27

Puissance de l'ampoule incluse: 20 W
Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 20

• Indice de protection: IP44

 Classe de protection: Classe II -Double isolation

Source lumineuse remplaçable: Oui
Nombre de sources lumineuses: 1

# Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8718291442516

Poids net: 0,83 kgPoids brut: 1,03 kgHauteur: 143 mmLongueur: 103 mmLargeur: 183 mm



Date de publication: 2025-12-06 Version: 0 441 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.