



17390/30/P0





# Embellissez votre jardin grâce à la lumière

Composée d'un panneau rond suspendu dans un élégant cadre en aluminium moulé durable, l'applique murale LED d'extérieur Philips Actea noire projette une lumière blanc chaud diffuse. Une œuvre d'art lumineuse à accrocher à votre mur pour illuminer votre espace extérieur.

#### Solutions d'éclairage durables

· Économie d'énergie

#### Une touche d'élégance pour votre jardin

· Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

#### Luminaires modernes pour l'extérieur

- LED haute puissance
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

#### Caractéristiques spécifiques

- Résiste aux intempéries
- · Longue durée de vie

### Points forts

#### Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

#### Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

#### LED haute puissance



La gamme Philips outdoor utilise une technologie LED dernier cri pour vous offrir une luminosité puissante et une qualité d'éclairage parfaite pendant des années.

#### Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

#### Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

#### Longue durée de vie



Les luminaires LED de Philips offrent une durée de vie moyenne allant jusqu'à 25 000 heures (ce qui équivaut à une moyenne de 25 ans sur la base d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour avec un minimum de 13 000 cycles d'allumage/extinction).

## Caractéristiques

#### Design et finition

Couleur: NoirMatériaux: Métal

#### Durée de vie

· Durée de vie nominale: 25 000

#### **Environnement**

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

#### Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries:
   Oui
- · LED intégrée: Oui

#### Espace jardin

· Espace jardin: Jardin et terrasse

#### Caractéristiques lumineuses

- · Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- · Température de couleur: 2700 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 138 lm/W

#### **Divers**

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- · Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- · EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

#### Dimensions et poids du produit

Poids net: 0,55 kg
Hauteur totale: 74 mm
Longueur totale: 189 mm
Largeur totale: 189 mm

#### **Entretien**

· Garantie: 2 ans

#### Spécificités techniques

- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 83
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1200
- · Technologie d'ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: 220-240
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Puissance de l'ampoule incluse: 12 W
- · Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II Double isolation
- Source lumineuse remplaçable: NonNombre de sources lumineuses: 1

#### Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8718696165928

Poids net: 0,55 kg
Poids brut: 0,66 kg
Hauteur: 20,4 cm
Longueur: 8,6 cm
Largeur: 19,6 cm



Date de publication: 2025-12-06 Version: 0.574

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.