

# PHILIPS

Spot 40 W GX53

LED

2700K

500 lm

15 000 h



8718699773717



## Éclairage de mise en valeur LED durable, avec faisceau fin

Les ampoules LED Philips classiques recréent la lumière idéale pour l'éclairage général.

### Éclairage de qualité supérieure

- Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

# Points forts

## Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence



Cette ampoule a une température de couleur de 2 700 K, pour une ambiance chaleureuse et reposante, parfaite pour les moments de détente. Cette lumière de 2700 K est idéale pour l'éclairage intérieur.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: GX53
- Finition ampoule: Dépoli
- Int. rég.: Non
- Matériaux des lampes: Plastique

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.4
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 90

## Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

## Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699773717
- Code commercial: 871869977371700
- Titre du produit: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Classe énergétique: F
- Puissance: 5,5
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 6

## Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 26 mm
- Longueur totale: 25,5 mm
- Largeur totale: 75 mm

### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 391874

### L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

### Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699773717
- Poids net: 0,03 kg
- Poids brut: 0,05 kg
- Hauteur: 12,7 cm
- Longueur: 7 cm
- Largeur: 6,3 cm



Date de publication:  
2026-05-13  
Version: 0.474

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.