

PHILIPS

Réflecteur 60 W
R50 E14

LED

2700K

320 lm

15 000 h

Gradation



8718699774219



Éclairage LED durable, avec faisceau lumineux fin et puissant

Cette ampoule LED orientable projette un faisceau fin produisant une lumière blanc chaud. Elle est idéale pour remplacer les réflecteurs traditionnels.

Éclairage de qualité supérieure

- Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

Points forts

Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence



Cette ampoule a une température de couleur de 2 700 K, pour une ambiance chaleureuse et reposante, parfaite pour les moments de détente. Cette lumière de 2700 K est idéale pour l'éclairage intérieur.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule à réflecteur directionnelle
- Prise: E14
- Finition ampoule: Transparent
- Int. rég.: Oui
- Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Angle faiscc.: 36
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 320 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 74

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699774219
- Code commercial: 871869977421900
- Titre du produit: LED CLA 60W R50 E14 WW 36D D RF 1PF/10

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 60
- Classe énergétique: F
- Puissance: 4,3
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 5

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 84 mm
- Longueur totale: 84 mm
- Largeur totale: 50 mm

Valeurs nominales

- Intensité maximale nominale: 550 cd

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 397589

Dimensions et poids de l'emballage [LED CLA 60W R50 E14 WW 36D D RF 1PF/10]

- Code barre produit: 8718699774219
- Poids net: 0,06 kg
- Poids brut: 0,08 kg
- Hauteur: 12,7 cm
- Longueur: 5,3 cm
- Largeur: 6,3 cm

Dimensions et poids de l'emballage [LED CLA 60W R50 E14 WW 36D RF D SRT4]

- Code barre produit: 8718699774219
- Poids net: 0,03 kg
- Poids brut: 0,05 kg
- Hauteur: 12,7 cm
- Longueur: 5,3 cm
- Largeur: 6,3 cm



Date de publication:
2026-03-31
Version: 0.257

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.