

PHILIPS

Ampoule flamme 4,9 W
(éq. 40 W) C37 E14 x2

LED intelligent

Niveau de blanc ajustable

Plastique

Branchez, le tour est joué !

Contrôle avec l'application WiZ
ou la voix



8719514372702



Choisissez une lumière blanche chaude ou froide

Ajoutez une lumière intelligente gradable dans n'importe quelle teinte de blanc, chaud ou froid à vos luminaires Candelabra grâce à l'ampoule flamme Philips Smart LED E14. Cette ampoule est connectée à WiZ. Utilisez votre Wi-Fi pour la contrôler avec l'appli WiZ ou votre voix.

Contrôle intelligent

- Connecté by WiZ

Fonctionnalités intelligentes

- Détection de mouvement SpaceSense

Appareils intelligents

- Certifié Matter

Points forts

Connecté by WiZ

Entièrement compatible avec tous les produits Connecté par WiZ : utilisez l'application WiZ pour profiter des avantages de l'éclairage connecté.

Détection de mouvement SpaceSense



Grâce à la technologie SpaceSense intégrée, transformez vos lampes en détecteurs de mouvement qui s'allument automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce : deux lampes ou appareils connectés via WiZ suffisent.

Certifié Matter



Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: C37
- Prise: E14
- Type de verre: Dépoli
- Finition ampoule: Dépoli
- Int. rég.: Oui

Dimensions de l'ampoule

- Poids: 0,045 kg

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Temp. de couleur: 2700-6500 K
- Catégorie de couleur de lumière: Niveau de blanc ajustable
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 95

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 40 mA

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514372702
- Code commercial: 871951437270200
- Titre du produit: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 2PF/6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 40
- Classe énergétique: F
- Puissance: 4,9
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 5

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 11,6 mm
- Longueur totale: 11,6 mm
- Largeur totale: 3,9 mm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Puiss. nomin.: 4.9

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1901099
- Référence de mesure de flux: Sphere

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Oui

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514372702
- Poids net: 0,09 kg
- Poids brut: 0,15 kg
- Hauteur: 16 cm
- Longueur: 7 cm
- Largeur: 10,5 cm



Date de publication:
2026-05-30
Version: 0.371

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.