





# Nos lampes LED les plus économes en énergie à ce jour

Philips a développé une lampe d'extérieur Ultra Efficient qui utilise une nouvelle technologie pour réduire les émissions de carbone, les déchets de matériaux et la consommation d'énergie. Avec une durée de vie exceptionnelle de 50 000 heures, il dure plus de 3 fois plus longtemps que les appliques extérieures équivalentes Philips LED, et utilise seulement 50 % de l'énergie correspondante. La solution idéale pour une planète plus durable.

#### Solutions d'éclairage durables

· Haute efficacité

#### **Ampoule LED innovante**

· Garantie de 5 ans sur le système LED

#### Qualité supérieure

· Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

#### Conçus pour l'extérieur

• IP44 - résiste aux intempéries

### Éclairage de qualité supérieure

· Lumière blanche éclatante 3 000 K

### Points forts

#### Haute efficacité



Consomme au moins 50 % d'énergie en moins par rapport aux lampes LED standard équivalentes de Philips.

#### Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans offerte pour ce luminaire, Philips offre également une garantie de 5 ans sur le système LED (le module LED et le driver).

## Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure



Cette lumière Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

IP44 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

#### Lumière blanche éclatante 3 000 K



Saviez-vous que les différentes nuances de lumière blanche sont identifiées à l'aide de différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K)? Les températures de couleur inférieures produisent une lumière blanche chaude et confortable, tandis que les températures de couleur supérieures produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière blanche éclatante de 3 000 K.

### Caractéristiques

#### Design et finition

Couleur: AnthraciteMatériaux: Métal

#### Durée de vie

· Durée de vie nominale: 50 000

#### **Environnement**

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

#### Options/accessoires inclus

- · Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels:
   Non
- · Détecteur nuit et jour: Non
- Résistance totale aux intempéries:
- · LED intégrée: Oui
- · Détecteur de mouvement: Non
- · Énergie solaire: Non
- · Lumière blanche et chaude: Non
- Point focal: Non

#### Espace jardin

· Espace jardin: Jardin et terrasse

#### Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K

#### **Divers**

- Conçu spécialement pour: Jardin,
   Patio
- Style: ContemporainType: Lampadaires
- EyeComfort: Non
- Innovations LED: UltraEfficient
  Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

#### Dimensions et poids du produit

· Poids net: 2 kg

Hauteur totale: 770 mmLongueur totale: 100 mmLargeur totale: 100 mm

#### **Entretien**

· Garantie: 2 ans

#### Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 800
- Couleur de lumière: 3000KPuissance électrique: 220-240
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: A
- · Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II -Double isolation
- · Source lumineuse remplaçable: Oui

#### Dimensions et poids de l'emballage

- · Code barre produit: 8719514490260
- Poids net: 2 kgPoids brut: 2,19 kgHauteur: 78,5 cmLongueur: 11 cm

· Largeur: 11 cm



Date de publication: 2025-11-19 Version: 0.210

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.