PHILIPS

Ampoule ambre à filament 40 W G125 E27

LED

2 200 K

470 lm


15 000 h

Gradation



8720169191518

A ↑ G F



Conçu pour être vu

La nouvelle collection Deco transforme votre maison grâce à un mélange parfait de lumière blanche chaude, avec une expérience d'éclairage sobre et minimaliste.

Éclairage de qualité supérieure
- Ampoule à longue durée de vie, allant jusqu'à 10 ans

Optez pour une solution de remplacement simple
- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Optez pour une solution durable
- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie

Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte
- LED style vintage

Points forts

Durée de vie nominale moyenne de 10 950 heures

Grâce à une durée de vie pouvant atteindre 10 950 heures, vous n'aurez plus à remplacer fréquemment vos ampoules et vous profiterez d'une excellente solution d'éclairage pendant plus de 10 ans.

Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard



Avec sa forme harmonieuse et ses dimensions standard, cette ampoule LED standard à économie d'énergie offre un éclairage contemporain. Le remplacement durable idéal pour les ampoules à incandescence standard traditionnelles.

Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie qu'offrent les LED sans sacrifier la qualité de lumière. Économisez instantanément plus de 90 % d'énergie en remplaçant vos ampoules halogènes ou à incandescence existantes.

Vintage (2000K et 2200K)

Imaginez l'aspect vintage de l'éclairage traditionnel avec tous les avantages des LED. Grâce aux ampoules à filament Philips Vintage LED, vous pouvez obtenir l'aspect classique que vous appréciez avec l'efficacité énergétique dont vous avez besoin. Offre la couleur traditionnelle et la lueur ambrée de l'éclairage à incandescence à l'ancienne. L'ampoule en verre teinté ambre transparent, la base avec finition laiton et le style rétro du filament LED apportent une touche vintage à l'éclairage décoratif de votre maison. Le filament torsadé crée une ambiance confortable et chaleureuse.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule globe non directionnelle
- Prise: E27
- Finition ampoule: Ambré
- Int. rég.: Oui
- Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2200 K
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 822 | CCT of 2200K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 85

Divers
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Décoratif, Variation de l'intensité lumineuse

Informations figurant sur l'emballage
- EAN: 8720169191518
- Code commercial: 872016919151800
- Titre du produit: LED G125 40W 2200K E27 Amber Sp DIM 1PF

Consommation électrique
- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 230 V
- Puissance équivalente: 40
- Classe énergétique: F
- Puissance: 5,5
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 6

Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale: 178 mm
- Longueur totale: 178 mm
- Largeur totale: 125 mm

Spécificités techniques
- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1430267

L'ampoule
- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage
- Code barre produit: 8720169191518
- Poids net: 0,1 kg
- Poids brut: 0,2 kg
- Hauteur: 22,6 cm
- Longueur: 13 cm
- Largeur: 13 cm

Date de publication: 2026-04-15
Version: 0.370

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com