



Tube LED EM T8

LED

1 200 mm

6 500 K

G13



8720169204805



Éclairage d'aire de travail à LED, durable, d'excellente qualité

Passer aux tubes LED Philips est un moyen rapide et facile de remplacer vos anciens tubes fluorescents par la technologie LED, moderne et efficace. Ce tube LED Philips est idéal pour les lieux nécessitant une luminosité élevée.

Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

Optez pour une solution durable

- Profitez des économies d'énergie qu'offrent les LED sans sacrifier la qualité de lumière. Économisez instantanément plus de 50 % d'énergie en remplaçant vos tubes fluorescents existants (interdits par la réglementation européenne depuis 2023).

Lampe LED de qualité conçue pour durer des décennies

- Grâce à une durée de vie de 35 000 heures, vous n'aurez plus à remplacer fréquemment vos sources lumineuses et vous profiterez d'une excellente solution d'éclairage pendant plus de 35 ans.

Optez pour une solution de remplacement simple

- Conçu pour fonctionner sur des ballasts électromagnétiques.

Points forts

Conçu pour le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Économise plus de 50 % d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
Longévité de 35 000 heures
Compatible avec ballast électromagnétique

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: T8
- Prise: G13
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Dépoli
- Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 200 000
- Durée de vie nominale: 35 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 240 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 6500 K
- Flux lumineux nominal: 2400 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5
- Code couleur: 865 | CCT of 6500K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 111 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169204805
- Code commercial: 872016920480500
- Titre du produit: LED T8 1200mm 21.5W G13 CDL UO 1CT/4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: 220-240 V
- Classe énergétique: E
- Puissance: 21,5
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 22

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 1 214 mm
- Longueur totale: 1 214 mm
- Largeur totale: 28 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1384724
- Compatibilité des ballasts: EM

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169204805
- Poids net: 0,23 kg
- Poids brut: 0,28 kg
- Hauteur: 127,7 cm
- Longueur: 3,1 cm
- Largeur: 3,1 cm



Date de publication:
2025-12-27
Version: 0.425

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com