

# PHILIPS

Borne/éclairage de chemin Radii 1,3 W

Luminaires extérieurs

3000K

Noir

Connectable;Capteur;Solaire;Résistant à l'eau



8720169267213



## Nos lampes LED les plus économes en énergie à ce jour

Philips a développé une applique d'extérieur solaire Ultra Efficient qui utilise une nouvelle technologie pour réduire les émissions de carbone, les déchets de matériaux et la consommation d'énergie. Avec une durée de vie exceptionnelle de 50 000 heures, il dure 5 fois plus longtemps que les appliques d'extérieur équivalentes Philips LED, et utilise seulement 50 % de l'énergie correspondante. La solution idéale pour une planète plus durable.

### Installation facile

- Aucun câblage requis

### Solutions d'éclairage durables

- Ultra Efficient Solar

### Une touche d'élégance pour votre jardin

- Optez pour des bornes d'extérieur

### Ampoule LED innovante

- Garantie de 5 ans sur le système LED

8720169267213

**Conçus pour l'extérieur**

- IP44 - résiste aux intempéries

**Éclairage de qualité supérieure**

- Lumière blanche éclatante 3 000 K


# Points forts

## Aucun câblage requis



Cette lampe est entièrement alimentée par l'énergie solaire. Aucun câblage n'est nécessaire, ce qui rend ces lumières faciles à positionner et à repositionner n'importe où dans votre jardin ou dans un autre espace extérieur.

## Ultra Efficient Solar



Avec le système Philips Ultra Efficient Solar, ces luminaires fournissent jusqu'à 40 heures de lumière sur une batterie entièrement chargée. Profitez d'une lumière vive toute la nuit, même par mauvais temps ou par temps couvert.

## Optez pour des bornes d'extérieur

Profitez au maximum de votre espace extérieur avec cette borne, parfaite pour éclairer votre jardin et la périphérie de votre terrasse, ou encore pour révéler les allées et entrées de garage.

## Garantie de 5 ans sur le système LED




En plus de la garantie standard de 2 ans offerte pour ce luminaire, Philips offre également une garantie de 5 ans sur le système LED (le module LED et le driver).

## IP44 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

## Lumière blanche éclatante 3 000 K



Saviez-vous que les différentes nuances de lumière blanche sont identifiées à l'aide de différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K) ? Les températures de couleur inférieures produisent une lumière blanche chaude et confortable, tandis que les températures de couleur supérieures produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière blanche éclatante de 3 000 K.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

## Durée de vie

- Durée de vie nominale: 50 000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Détecteur nuit et jour: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui
- Énergie solaire: Oui
- Lumière blanche et chaude: Non
- Point focal: Non

## Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 3000 K

## Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Borne/éclairage de bordure
- EyeComfort: Non
- Innovations LED: UltraEfficient
- Fonctionnalités supplémentaires: Connectable, Détecteur, Solaire, Étanche

## Consommation électrique

- Puissance: 1,3

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,912 kg
- Hauteur totale: 600 mm
- Longueur totale: 175 mm
- Largeur totale: 175 mm

## Entretien

- Garantie: 5 ans

## Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 250
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: 3000K
- Puissance électrique: 4 V
- Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: A
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité
- Source lumineuse remplaçable: Oui

## L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

## Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169267213
- Poids net: 0,91 kg
- Poids brut: 1,41 kg
- Hauteur: 63 cm
- Longueur: 20 cm
- Largeur: 20 cm



Date de publication:  
2026-04-29  
Version: 0.264

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)