

# PHILIPS

Applique murale  
Petronia 3,8 W

Luminaire extérieurs

2700K

Anthracite

Résistant à l'eau



8720169276888



## Profitez d'un beau jardin éclairé, de manière durable

Les appliques extérieures Philips Petronia Ultra Efficient utilisent une nouvelle technologie révolutionnaire pour réduire les émissions de carbone, les déchets de matériaux et la consommation d'énergie. Avec une durée de vie exceptionnelle de 50 000 heures, ces lampes durent plus de deux fois plus longtemps que les appliques extérieures équivalentes LED Philips et consomment 50 % d'énergie en moins. La solution idéale pour une planète plus durable.

### Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie, jusqu'à 50 000 heures
- Haute efficacité
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

### Ampoule LED innovante

- Garantie de 5 ans sur le système LED

### Conçus pour l'extérieur

- IP44 - résiste aux intempéries

8720169276888

**Caractéristiques spécifiques**

- Lumière intense

**Éclairage de qualité supérieure**

- Lumière blanc chaud 2 700 K

# Points forts

**Longue durée de vie, jusqu'à 50 000 heures**



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 50 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

**Haute efficacité**



Consomme au moins 50 % d'énergie en moins par rapport aux lampes LED standard équivalentes de Philips.

**Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie**



Les lampes LED permet d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie par rapport à un éclairage traditionnel avec un flux lumineux identique. Lorsque vous achetez une lampe LED ou une ampoule Philips, vous réalisez immédiatement des économies. Chaque source lumineuse remplacée par une lampe LED est synonyme d'économies sur votre facture d'énergie.

**Garantie de 5 ans sur le système LED**



En plus de la garantie standard de 2 ans offerte pour ce luminaire, Philips offre également une garantie de 5 ans sur le système LED (le module LED et le driver).

**IP44 - résiste aux intempéries**



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

**Lumière intense**

Ce luminaire pour l'extérieur Philips produit une lumière intense, pour illuminer votre jardin ou votre terrasse.

**Lumière blanc chaud 2 700 K**



Saviez-vous que les différentes nuances de lumière blanche sont identifiées à l'aide de différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K) ? Les températures de couleur inférieures produisent une lumière blanche chaude et confortable, tandis que les températures de couleur supérieures produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière chaude et relaxante de 2 700 K.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Anthracite
- Matériaux: Métal

## Durée de vie

- Durée de vie nominale: 50 000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Détecteur nuit et jour: Non
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Non
- Énergie solaire: Non
- Point focal: Non

## Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K

## Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Innovations LED: UltraEfficient
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

## Consommation électrique

- Puissance: 4,3

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,54 kg
- Hauteur totale: 190 mm
- Longueur totale: 190 mm
- Largeur totale: 50 mm

## Entretien

- Garantie: 5 ans

## Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 800
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: B
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Oui

## L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

## Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169276888
- Poids net: 0,54 kg
- Poids brut: 0,61 kg
- Hauteur: 20 cm
- Longueur: 7 cm
- Largeur: 19,5 cm



Date de publication:  
2026-06-24  
Version: 0.309

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)