

PHILIPS

Capsule 40 W G9
G9

LED

2700K

480 lm

15 000 h

Gradation



8720169301573



Une lumière LED blanche et chaude

Les ampoules LED Philips diffusent une superbe lumière blanche et chaude, offrent une durée de vie exceptionnelle et permettent des économies d'énergie immédiates et significatives. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Éclairage de qualité supérieure

- Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

Optez pour une solution durable

- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Une LED simple pour une utilisation quotidienne

Points forts

Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence



Cette ampoule a une température de couleur de 2 700 K, pour une ambiance chaleureuse et reposante, parfaite pour

les moments de détente. Cette lumière de 2700 K est idéale pour l'éclairage intérieur.

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des LED sans sacrifier la qualité de la lumière. Économisez instantanément plus de 80 % d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes existantes.

Une LED simple pour une utilisation quotidienne

L'ampoule LED Philips pour un usage quotidien est idéale pour vos besoins d'éclairage basiques. Elle offre la magnifique lumière et les performances fiables que vous attendez d'une LED Philips, à un prix abordable.

Caractéristiques

General

- Adapté à l'éclairage d'accentuation: Non

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule globe non directionnelle
- Prise: G9
- Finition ampoule: Dépoli
- Int. rég.: Oui
- Matériaux des lampes: Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Plage de température ambiante: -20 à +45 °C
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Angle faisceau: 320
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 480 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Température de couleur corrélée (nom.): 2700
- Flux lumineux: 480 lm
- Effet stroboscopique: 0,4
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 120

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Marquage CE: Oui
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169301573
- Code commercial: 872016930157300
- Titre du produit: LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

Puissance système

- Facteur de puissance (fraction): 0.5

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 40
- Classe énergétique: E
- Puissance: 4
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 4

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 59 mm
- Longueur totale: 59 mm
- Largeur totale: 18 mm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1932585
- Référence de mesure de flux: Sphere
- Variation de l'intensité lumineuse: Uniquement avec certains variateurs
- Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Culot: G9
- peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169301573
- Poids net: 0,01 kg
- Poids brut: 0,01 kg
- Hauteur: 12,7 cm
- Longueur: 2,5 cm
- Largeur: 6,3 cm



Date de publication:
2026-05-13
Version: 0.250

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.