

PHILIPS

Borne/éclairage de chemin

Éclairage extérieur solaire

7000K

Noir

Détecteur

8720169357600



Durable et brillant

Projecteur mural étanche alimenté

Ampoule LED innovante

- Lumière LED haute qualité

Conçus pour l'extérieur

- Indice de résistance aux intempéries IP65

Points forts

Lumière LED haute qualité



Ces lumières LED utilisent une technologie unique développée par Philips. Elles s'allument instantanément et produisent un flux lumineux optimal, qui fait ressortir les couleurs vives de votre jardin.

Indice de résistance aux intempéries IP65

Un indice IP contient deux chiffres qui font référence à la protection contre les solides, tels que la poussière, ou les liquides, tels que la pluie. L'indice IP65 signifie que ces luminaires sont protégés contre les projections d'eau de n'importe quelle direction et sont compatibles pour une utilisation en extérieur.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- DéTECTEUR nuit et jour: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- DéTECTEUR de mouvement: Oui
- Énergie solaire: Oui
- Point focal: Non

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 70
- Température de couleur: 7000 K

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Moderne
- Type: Borne/éclairage de bordure
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: DéTECTEUR

Consommation électrique

- Puissance: 12,5

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,349 kg
- Hauteur totale: 120 mm
- Longueur totale: 270 mm
- Largeur totale: 130 mm

Entretien

- Garantie: 1 an

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1200
- Couleur de lumière: 7000
- Puissance électrique: DC 4
- Éclairage à intensité variable: Non
- Indice de protection: IP65
- Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité
- Source lumineuse remplaçable: Non

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169357600
- Poids net: 0,39 kg
- Poids brut: 0,47 kg

- Hauteur: 11 cm
- Longueur: 13,2 cm
- Largeur: 16,3 cm



Date de publication:
2025-12-17
Version: 0.183

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com