

PHILIPS

Ampoule transparente à filament 40 W A60 E27 x9

Haute efficacité

2700K

485 lm

50 000 h



8721103047182



Lampe UltraEfficient, nos ampoules LED les plus économes en énergie

Les lampes LED Philips UltraEfficient fournissent une belle lumière, offrent une durée de vie exceptionnellement longue de 50 000 heures et permettent de réaliser des économies d'énergie immédiates et significatives. Réduisez la fréquence de remplacement des lampes et profitez d'une lumière agréable pour les yeux grâce à notre conception EyeComfort fiable.

Conçu pour durer plus longtemps et pour économiser davantage d'énergie

- Allumez la lumière tous les jours, économisez de l'énergie
- Ampoule à longue durée de vie, allant jusqu'à 50 ans

Points forts

Allumez la lumière tous les jours, économisez de l'énergie



Nos LED UltraEfficient sont au moins 50 % plus économes en énergie que

les LED Philips standard, vous permettant de faire des économies d'énergies chaque jour

Ampoule à longue durée de vie, allant jusqu'à 50 ans



Évitez les tracas liés aux remplacements d'ampoule fréquents. Avec sa durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures, notre LED UltraEfficient dure 3,5 fois plus longtemps que les LED Philips standard. Vous pouvez donc profiter d'une solution d'éclairage parfaite pendant plus de 50 ans.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Finition ampoule: Transparent
- Int. rég.: Non
- Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 500 000
- Durée de vie nominale: 50 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Angle faiscc.: 300
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 485 lm
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 210

Divers

- EyeComfort: Non
- Innovations LED: UltraEfficient

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8721103047182
- Code commercial: 872110304718200
- Titre du produit: LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE 6CT/4 EC

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.4
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 40
- Puissance: 2,3
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 3

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103047182
- Poids net: 0,21 kg
- Poids brut: 0,3 kg
- Hauteur: 12,2 cm
- Longueur: 13 cm
- Largeur: 19,3 cm

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 104 mm
- Longueur totale: 104 mm
- Largeur totale: 60 mm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No



Date de publication:
2026-03-21
Version: 0.372

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.