

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** PHILIPS

**Piegādātāja adrese:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Modeļa identifikators:** 9290036912

**Gaismas avota veids:**

|                                                             |      |                                |     |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----|
| Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:                         | LED  | Kliedēta vai virzīta gaisma:   | DLS |
| Gaismas avota cokola tips<br>(vai cita elektriskā saskarne) | GU10 |                                |     |
| Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:                | MLS  | Savienots gaismas avots (CLS): | Nē  |
| Regulējamās krāsas gaismas avots:                           | Nē   | Apvalks:                       | -   |
| Ļoti spilgts gaismas avots:                                 | Nē   |                                |     |
| Pretapžilbes aizsargs:                                      | Nē   | Regulējams spilgtums:          | Nē  |

## Ražojuma parametri

| Parametrs                                                                                                                                               | Vērtība                | Parametrs                                                                                                                                                  | Vērtība |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Vispārējie ražojuma parametri:</b>                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                            |         |
| Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim                                            | 4                      | Energoefektivitātes klase                                                                                                                                  | E       |
| Lietderīgā gaismas plūsma ( $\Phi_{\text{use}}$ ) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°) | 380 Šaurā konusā (90°) | Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt | 2 700   |
| Jauda aktīvā režīmā ( $P_{\text{on}}$ ), izteikta vatos (W)                                                                                             | 4,0                    | Jauda gaidstāves režīmā ( $P_{\text{sb}}$ ), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                                                   | 0,00    |
| Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā ( $P_{\text{net}}$ ), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                              | -                      | Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt                                            | 80      |

|                                                                                                                                  |          |                  |                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm) | Augstums | 58               | Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu            | Skatīt attēlu pēdējā lapā |
|                                                                                                                                  | Platums  | 51               |                                                                              |                           |
|                                                                                                                                  | Dziļums  | 51               |                                                                              |                           |
| Norāde par ekvivalento jaudu <sup>(a)</sup>                                                                                      |          | Jā               | Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)                                               | 50                        |
|                                                                                                                                  |          |                  | Hromatiskuma koordinātas (x un y)                                            | 0,458<br>0,410            |
| <b>Virzītas gaismas avotu parametri:</b>                                                                                         |          |                  |                                                                              |                           |
| Maksimālais gaismas stiprums (cd)                                                                                                |          | 620              | Gaismas kūļa leņķis grādos vai gaismas kūļa leņķu diapazons, ko var iestatīt | 36                        |
| <b>LED un OLED gaismas avotu parametri:</b>                                                                                      |          |                  |                                                                              |                           |
| R9 krāsu atveides indeksa vērtība                                                                                                |          | 0                | Ilgizturības koeficients                                                     | 0,90                      |
| Gaismas plūsmas noturības koeficients                                                                                            |          | 0,93             |                                                                              |                           |
| <b>LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:</b>                                                            |          |                  |                                                                              |                           |
| Nobīdes koeficients (cos $\phi_1$ )                                                                                              |          | 0,50             | Krāsas konsekvence Makadama elipsēs                                          | 6                         |
| Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas luminescences gaismas avotu bez iebūvētas droseles                        |          | – <sup>(b)</sup> | Ja “jā”, tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W)                           | -                         |
| Mirgoņas rādītājs (Pst LM)                                                                                                       |          | 1,0              | Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM)                                         | 0,4                       |

(a)“–”: nepiemēro;

(b)“–”: nepiemēro;

