

# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

**Nome o marchio del fornitore:** PHILIPS

**Indirizzo del fornitore:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Identificativo del modello:** 8711500192660A

## Tipo di sorgente luminosa:

|                                                                            |      |                                   |         |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------|
| Tecnologia d'illuminazione:                                                | HPS  | Non direzionale o direzionale:    | NDLS    |
| Tipo di attacco della sorgente luminosa<br>(o altra interfaccia elettrica) | E27  |                                   |         |
| A tensione di rete o non a tensione di rete:                               | NMLS | Sorgente luminosa connessa (CLS): | No      |
| Sorgente luminosa a colori variabili:                                      | No   | Involucro:                        | Nessuno |
| Sorgente luminosa ad alta luminosità:                                      | No   |                                   |         |
| Schermo antiriflesso:                                                      | No   | Regolabile:                       | Sì      |

## Parametri del prodotto

| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|-----------|--------|-----------|--------|
|-----------|--------|-----------|--------|

## Parametri generali del prodotto:

|                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino                                                       | 74                    | Classe di efficienza energetica                                                                                                                                                   | G      |
| Flusso luminoso utile ( $\phi_{use}$ ), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°) | 6 650 in Sfera (360°) | Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini | 1 900  |
| Potenza in modo acceso ( $P_{on}$ ), espressa in W                                                                                                  | 74,0                  | Potenza in modo stand-by ( $P_{sb}$ ), espressa in W e arrotondata al secondo decimale                                                                                            | 0,00   |
| Potenza in modo stand-by in rete ( $P_{net}$ ) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale                   | -                     | Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di                                                                                                  | 1...25 |

|                                                                                                                                                                              |            |     |                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |            |     | valori IRC che è possibile impostare                                                 |                                  |
| Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) | Altezza    | 156 | Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm | Vedi immagine nell'ultima pagina |
|                                                                                                                                                                              | Larghezza  | 36  |                                                                                      |                                  |
|                                                                                                                                                                              | Profondità | 36  |                                                                                      |                                  |
| Dichiarazione di potenza equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                          |            | -   | Se sì, potenza equivalente (W)                                                       | -                                |
|                                                                                                                                                                              |            |     | Coordinate cromatiche (x, y)                                                         | 0,540<br>0,420                   |

(a) - : non applicabile;

(b) - : non applicabile;

