# Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

**Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:** PHILIPS

**Tiekėjo adresas:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Modelio žymuo:** 8719514372207

**Šviesos šaltinio tipas:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Naudojama apšvietimo technologija: | LED | Nekryptinis ar kryptinis: | nekryptinis |
| Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja) | E27 | | |
| Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo: | MLS | Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS): | Taip |
| Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis: | Ne | Apgaubas: | - |
| Didelio skaisčio šviesos šaltinis: | Ne | | |
| Skydas nuo akinimo: | Ne | Pritemdomasis: | Tik su tam tikrais apšvietimo reguliatoriais |

**Gaminio parametrai**

| Parametras | Vertė | Parametras | Vertė |
|---|---|---|---|
| **Bendrieji gaminio parametrai** | | | |
| Įjungties veiksena suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus | 7 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | F |
| Naudingasis šviesos srautas (Φuse), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas | 640; sfera (360°) | Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas | 2000...5000 |
| Įjungties veiksenos galia ($P_{on}$), išreikšta W | 7,0 | Budėjimo veiksenos galia ($P_{sb}$), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų | 0,00 |
| CSL tinklinės budėjimo veiksenos galia ($P_{net}$), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų | 0,50 | Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, ku- | 90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | rias galima nustatyti, intervalas | |
| Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais | Aukštis | 142 | Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai | Žr. paskutiniame puslapyje pateiktą atvaizdą. |
| | Plotis | 95 | | |
| | Gylis | 95 | | |
| Pareiškimas dėl lygiavertės galios[(a)] | | Taip | Jei „taip“, lygiavertė galia (W) | 50 |
| | | | Spalvių koordinatės (x ir y) | 0,345<br>0,355 |
| **LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai** | | | | |
| Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė | | 0 | Negendamumo faktorius | 0,90 |
| Šviesos srauto išlaikymo faktorius | | 0,93 | | |
| **Iš elektros tinklo maitinamų LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai** | | | | |
| Poslinkio koeficientas (cos ϕ1) | | 0,00 | Spalvos pastovumas Makadamo elipsės slenksčių skaičiumi | 6 |
| Pareiškimas, kad LED šviesos šaltiniu galima pakeisti tam tikros galios fluorescencinį šviesos šaltinį be įmontuoto balastinio įtaiso | | -[(b)] | Jei „taip“, pareiškimas dėl pakeičiamo šviesos šaltinio galios (W) | - |
| Mirgėjimo matas (Pst LM) | | 1,0 | Stroboskopinio efekto matas (SVM) | 0,4 |

[(a)] „-“ – netaikoma.

[(b)] „-“ – netaikoma.


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Intensity(%)
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Wavelength (nm)

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 18/06/2024.

**EPREL registracijos numeris:** 1901141 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1901141

**Tiekėjas:** Signify Netherlands B.V. (Gamintojas) **Interneto svetainė:** www.signify.com

**Klientų aptarnavimo tarnyba:**

**Pavadinimas:** Customer Care Philips **Interneto svetainė:** www.philips.com/lighting

**E. pašto adresas:** EPREL.PhilipsLighting@Signify.com **Telefonas:** 00800 744 547 75

**Adresas:**
I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461
5600VB Eindhoven
Nyderlandai