# Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

**Marca comercial ou nome do fornecedor:** Wiz

**Endereço do fornecedor:** WiZ, WiZ I.B.R.S. / C.C.R.I. Number 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Identificador de modelo:** 9290045833W


**Tipo de fonte de luz:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tecnologia de iluminação utilizada: | LED | Não direcional ou direcional: | NDLS |
| Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz | E27 | | |
| De rede ou fora da rede: | MLS | Fonte de luz conectada (CLS): | Sim |
| Fonte de luz de cor regulável: | Sim | Invólucro: | - |
| Fonte de luz de alta luminância: | Não | | |
| Proteção contra encandeamento: | Não | Atenuável: | Apenas por meio de variadores específicos |
| **Parâmetros do produto** | | | |
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| **Parâmetros gerais do produto:** | | | |
| Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades | 13 | Classe de eficiência energética | E |
| Fluxo luminoso útil (ϕútil), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °); | 1 521 em Esfera (360°) | Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas | 2200...6500 |
| Potência no modo ligado ($P_{lig}$), expressa em W | 12,5 | Potência em espera ($P_{esp}$), expressa em W e arrendondada às centésimas | 0,00 |
| Potência em espera em rede ($P_{rede}$) para CLS, expressa em W e arrendondada às centésimas | 0,17 | Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de va- | 80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | lores de IRC que podem ser regulados | |
| Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros) | Altura | 122 | Distribuição espetral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga | Ver imagem na última página |
| | Largura | 60 | | |
| | Profundidade | 60 | | |
| Alegação de potência equivalente[(a)] | | Sim | Em caso afirmativo, potência equivalente (W) | 60 |
| | | | Coordenadas cromáticas (x e y) | 0,458<br>0,410 |
| **Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:** | | | | |
| Índice de reprodução cromática (IRC) R9 | | 0 | Fator de sobrevivência | 0,90 |
| Fator de conservação do fluxo luminoso | | 0,93 | | |
| **Parâmetros das fontes de luz LED e OLED de rede:** | | | | |
| Fator de desfasamento (cos ϕ1) | | 0,70 | Coerência cromática, em elipses de MacAdam | 6 |
| Alegação de que a fonte de luz LED substitui fontes de luz fluorescentes sem balastro integrado de potência determinada. | | -[(b)] | Em caso afirmativo, a alegação de substituição (W) | - |
| Medida de cintilação (Pst LM) | | 1,0 | Medida de efeito estroboscópico (SVM) | 0,4 |

[(a)] '-' : não aplicável;

[(b)] '-' : não aplicável;


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Intensity(%)
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Wavelength (nm)

Modelo colocado no mercado da União de 17/06/2025.

**Número de registo EPREL:** 2224720

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2224720

**Fornecedor:** Signify Netherlands B.V. (Fabricante)

**Sítio Web:** www.signify.com

**Serviços de atendimento a clientes:**

**Nome:** WiZ

**Sítio Web:** https://www.wizconnected.com/en/

**Endereço eletrónico:** EPREL.productinfo@signify.com

**Telefone:** 0080074454775

**Endereço:**
WiZ I.B.R.S. / C.C.R.I. Number 10461
5600VB Eindhoven
Países Baixos