

# Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

**Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:** PHILIPS

**Tavarantoimittajan osoite:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Mallitunniste:** 9290020655

## Valonlähteen tyyppi:

|                                                     |      |                                    |                              |
|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------|
| Käytetty valaistusteknologia:                       | LED  | Ympärisäteilevä tai suuntaava:     | Suuntaava valonlähde         |
| Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä) | GU10 |                                    |                              |
| Verkojännitteinen tai ei:                           | MLS  | Tietoverkkoon liitetty valonlähde: | Ei                           |
| Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:           | Ei   | Kupu:                              | -                            |
| Korkean luminanssin valonlähde:                     | Ei   |                                    |                              |
| Häikäisysoja:                                       | Ei   | Himmennettävä:                     | Vain tietyillä himmentimillä |


## Tuoteparametrit

| Parametri                                                                                                                                                | Arvo                            | Parametri                                                                                                                                               | Arvo                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Yleiset tuoteparametrit:</b>                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                         |                              |
| Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun                                                                    | 3                               | Energiatehokkuusluokka                                                                                                                                  | F                            |
| Hyötyvalovirta ( $\phi_{use}$ ) ja ilmoitus siitä, viitataanko sillä valovirtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°) | 230 kuviossa Kapea kartio (90°) | Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin | 2200...2700                  |
| Päälle kytkettynä -tilan teho ( $P_{on}$ ), watteina                                                                                                     | 2,6                             | Valmiustilateho ( $P_{sb}$ ), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin                                                                              | 0,00                         |
| Verkovalmiustilateho ( $P_{net}$ ), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin                                                                         | -                               | Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää                                                       | 90                           |
| Ulkomitat ilman erillis-                                                                                                                                 | Korkeus                         | 54                                                                                                                                                      | Ks. kuva viimeisellä sivulla |
|                                                                                                                                                          | Leveys                          | 50                                                                                                                                                      |                              |
|                                                                                                                                                          |                                 | Spektrinen tehojakauma alueella 250–                                                                                                                    |                              |

|                                                                                                                         |        |    |                                                                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|
| tä liitäntälaitetta, valaistuksen ohjauksen osia ja valaistukseen liittymättömiä osia, jos sellaisia on (millimetreinä) | Syvyys | 50 | 800 nm täydellä kuormalla                                        |                |
| Väitetty tehovastaavuus <sup>(a)</sup>                                                                                  | Kyllä  |    | Jos kyllä, vastaava teho (W)                                     | 35             |
|                                                                                                                         |        |    | Värikoordinaatit (x ja y)                                        | 0,458<br>0,410 |
| <b>Suuntaavien valonlähteiden parametrit:</b>                                                                           |        |    |                                                                  |                |
| Huippuvalovoima (cd)                                                                                                    | 500    |    | Säteilykulma asteina tai alue, jolle säteilykulma voidaan säätää | 36             |
| <b>LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:</b>                                                                         |        |    |                                                                  |                |
| R9-värintoistoindeksin arvo                                                                                             | 0      |    | Eloonjäämiskerroin                                               | 0,90           |
| Valovirran alenemakerroin                                                                                               | 0,93   |    |                                                                  |                |
| <b>Verkköjännitteisten LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:</b>                                                     |        |    |                                                                  |                |
| Perusaallon tehokerroin (cos $\phi_1$ )                                                                                 | 0,88   |    | Värin yhtenäisyys MacAdamin ellipseinä                           | 6              |
| Väite, että LED-valonlähde korvaa tietyn wattiluvun loistevalonlähteen, jossa ei ole sisäistä virranrajoitinta          | _(b)   |    | Jos kyllä, niin korvaavuusväite (W)                              | -              |
| Välkynnän mitta-arvo (Pst LM)                                                                                           | 1,0    |    | Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo (SVM)                            | 0,4            |

(a) : ei sovelleta

(b) : ei sovelleta



Malli unionin markkinoilla alkaen 01/09/2021.



**EPREL-rekisterinumero** 387454

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/387454>

**Tavarantoimittaja:** Signify Netherlands B.V. (Valmistaja)

**Verkkosivusto:** [www.signify.com](http://www.signify.com)

**Asiakaspalvelu:**

**Nimi:** Customer Care Philips

**Verkkosivusto:** [www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

**Sähköposti:** [EPREL.PhilipsLighting@Signify.com](mailto:EPREL.PhilipsLighting@Signify.com)

**Puhelin:** 00800 744 547 75

**Osoite:**

I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461  
5600VB Eindhoven  
Alankomaat