

# Fișa cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2015 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a surselor de lumină

**Denumirea sau marca comercială a furnizorului:** PHILIPS

**Adresa furnizorului:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Identificatorul de model:** 8711500642219

## Tipul sursei de lumină:

|  |         |                                  |      |
|--|---------|----------------------------------|------|
| Tehnologia de iluminat utilizată:                                    | alte FL | Nedirecțională sau direcțională: | NDLS |
| Tipul de soclu al sursei de lumină<br>(sau altă interfață electrică) | 2GX13   |                                  |      |
| Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:              | NMLS    | Sursă de lumină conectată (CLS): | Nu   |
| Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:             | Nu      | Anvelopă:                        | -    |
| Sursă de lumină cu luminanță mare:                                   | Nu      |                                  |      |
| Protecție antireflexie:  | Nu      | Cu intensitate reglabilă:        | Da   |

## Parametrii produsului

| Parametru   | Valoare               | Parametru  | Valoare |
|---|-----------------------|--|---------|
| <b>Parametrii generali ai produsului:</b>   |                       |  |         |
| Consumul de energie în modul activ (kWh/1000 h), rotunjit în sus la cel mai apropiat număr întreg   | 24                    | Clasa de eficiență energetică  | G       |
| Fluxul luminos util ( $\Phi_{use}$ ), indicând dacă se referă la fluxul sub formă de sferă (360°), sub formă de con larg (120°) sau sub formă de con îngust (90°) | 1 800 în Sferă (360°) | Temperatura de culoare corelată, rotunjită la cea mai apropiată valoare de 100 K, sau intervalul de temperaturi de culoare corelate care pot fi reglate, rotunjite la cea mai apropiată valoare de 100 K | 4 000   |
| Consumul de putere în modul activ ( $P_{la}$ ), exprimat în W   | 23,5                  | Consumul de putere în modul standby ( $P_{sb}$ ), exprimat în W și rotunjit la a doua zecimală   | 0,00    |

|  |          |     |   |  |
|--|----------|-----|---|--|
| Consumul de putere în modul standby în rețea ( $P_{net}$ ) pentru CLS, exprimat în W și rotunjit la a doua zecimală  |          | -   | Indicele de redare a culorilor, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg, sau intervalul de valori CRI care pot fi reglate | 81   |
| Dimensiunile exterioare fără dispozitivul de comandă separat, componentele de comandă a iluminatului și componentele nelegate de iluminat, dacă există (milimetri) | Înălțime | 230 | Distribuția puterii spectrale în intervalul 250-800 nm, la sarcină maximă   | Vizualizare a imaginii de pe pagina anterioară |
|  | Lățime   | 18  |   |  |
|  | Adâncime | 18  |   |  |
| Declarație de putere echivalentă <sup>(a)</sup>  |          | -   | Dacă da, puterea echivalentă (W)  | -  |
|  |          |     | Coordonatele cromatice (x și y)   | 0,380<br>0,380                                 |

(a) : nu se aplică;

(b) : nu se aplică;



Model introdus pe piața Uniunii din 01/09/2021 până la 24/02/2023.



**Numărul de înregistrare EPREL:** 423619

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/423619>

**Furnizor:** Signify Netherlands B.V. (Producător)

**Site web:** [www.signify.com](http://www.signify.com)

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Customer Care Philips

**Site web:** [www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

**E-mail:** [EPREL.PhilipsLighting@Signify.com](mailto:EPREL.PhilipsLighting@Signify.com)

**Telefon:** 00800 744 547 75

**Adresă:**

I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461

5600VB Eindhoven

Țările de Jos