Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: PHILIPS

Dirección del proveedor: Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

Identificador del modelo: 8718291689522

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	MH	No direccional o direccional:	DLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	GX8.5		
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	Segundo
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	Sí	Atenuable:	No


Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Parámetros generales del producto:			
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	40	Clase de eficiencia energética	G
Flujo luminoso útil (ϕuse), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	1 750 en Cono amplio (90 °)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	3 000
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	39,1	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redon-	90

en W y redondeada al segundo decimal			deado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	95	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	111		
	Profundidad	111		
Declaración de potencia equivalente[(a)]		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,434 0,398
Parámetros de fuentes luminosas direccionales:				
Intensidad luminosa máxima (cd)		4 500	Ángulo del haz en grados, o intervalo de ángulos del haz que puede regularse	40

(a) '-' : no aplicable;

(b) '-' : no aplicable;


1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Relative power
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Wavelength (nm)

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 01/09/2021.

Número de registro EPREL: 473281 https://eprel.ec.europa.eu/qr/473281

Proveedor: Signify Netherlands B.V. (Fabricante) **Sitio web:** www.signify.com

Servicio de atención al cliente:

Nombre: Customer Care Philips **Sitio web:** www.philips.com/lighting

Correo electrónico: EPREL.PhilipsLighting@Signify.com **Teléfono:** 00800 744 547 75

Dirección:
I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461
5600VB Eindhoven
Países Bajos