

PHILIPS

Διαφανές κερί με
νήμα 60W P45 E27

LED

2200-2700K

806 lm

15.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης



8719514324633



Απολαύστε θερμό λευκό φωτισμό LED με ρύθμιση έντασης

Οι γαλακτόχρωμοι λαμπτήρες Lustre LED της Philips παρέχουν εκπληκτικό, λαμπερό φως και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι ιδανικοί για διακοσμητικά φωτιστικά με μεγάλες υποδοχές (E27), καθώς είναι εξίσου εντυπωσιακοί είτε είναι αναμμένοι είτε σβηστοί.

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 90%

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Η τέλεια επιλογή για διακοσμητικά φωτιστικά

Χαρακτηριστικά

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 90%



Απολαύστε την εξοικονόμηση ενέργειας των LED χωρίς να θυσιάσετε την ποιότητα

του φωτισμού. Εξοικονομήστε άμεσα πάνω από 90% ενέργεια αντικαθιστώντας τους υπάρχοντες λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου.

Η τέλεια επιλογή για διακοσμητικό φωτιστικό



Μοντέρνος φωτισμός με λαμπτήρες luster Philips LED για χρήση σε διακοσμητικά φωτιστικά, όπως πολυελαίους, ανεμιστήρες οροφής, φώτα γύρω από καθρέπτες και στύλους φωτισμού.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας luster
- Υποδοχή: E27
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 90
- Θερμοκρασία χρώματος: 2200-2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5
- Κωδικός χρώματος: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 136 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort
- Επιπλέον χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, Warm Glow

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514324633
- EOC: 871951432463300
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 60W P45 E27 WGD90 CL SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.6
- Τάση: 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): D
- Κατανάλωση ενέργειας: 5,9 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 6

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Συνολικό ύψος: 78 mm
- Συνολικό μήκος: 78 mm
- Συνολικό πλάτος: 45 mm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1109151

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514324633
- Καθαρό βάρος: 0,02 kg
- Μικτό βάρος: 0,04 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 5,3 cm
- Πλάτος: 6,3 cm



Ημερομηνία έκδοσης:
2025-08-30
Έκδοση: 0.314

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com