

PHILIPS

Επιτοίχιο φωτιστικό
εξωτερικών χώρων Inara

Λευκό Hue

Περιλαμβάνεται λαμπτήρας LED
E27


Λαμπτήρας vintage απαλού
λευκού φωτός

Τάση δικτύου

Έξυπνος έλεγχος με τη γέφυρα
Hue bridge*



8719514388512



Αυτοματοποιήστε τα φώτα σας

Αυτό το επιτοίχιο φωτιστικό Inara διαθέτει λαμπτήρα νήματος σε στυλ vintage, προσφέροντας παραδοσιακό στυλ με όλες τις δυνατότητες του έξυπνου συστήματος φωτισμού. Προσθέστε άμεσα κομψότητα στον εξωτερικό σας χώρο με θερμό λευκό φως με ρύθμιση έντασης της λάμψης.

Απεριόριστες δυνατότητες

- Δώστε την εντύπωση ότι είστε στο σπίτι με τα έξυπνα φώτα
- Σύγχρονες δυνατότητες με σχεδίαση vintage

Πλήρης έλεγχος μέσω έξυπνης συσκευής με τη γέφυρα (bridge) Hue

- Απαιτείται γέφυρα Philips Hue bridge

Ειδικά σχεδιασμένο για εξωτερικούς χώρους

- Ορίστε χρονοδιακόπτες για δική σας ευκολία
- Παντός καιρού (IP44)
- Αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας

Χαρακτηριστικά

Δώστε την εντύπωση ότι είστε σπίτι



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Philips Hue για να προγραμματίζετε δραστηριότητες κάθε φορά που λείπετε. Τα έξυπνα φώτα θα ανάβουν τις ώρες που έχετε επιλέξει – και μερικές φορές λίγα λεπτά πριν ή μετά – ώστε να δίνουν την εντύπωση ότι είστε στο σπίτι.

Σύγχρονες δυνατότητες με σχεδίαση vintage




Η vintage εμφάνιση του λαμπτήρα νήματος σε συνδυασμό με την κλασική σχεδίαση του φωτιστικού, το καθιστούν ένα τέλειο φωτιστικό ανάδειξης. Και με την ασύρματη ρύθμιση έντασης, μπορείτε να δημιουργήσετε άμεσα την κατάλληλη ατμόσφαιρα μειώνοντας τη φωτεινότητα.

Απαιτείται γέφυρα Philips Hue bridge




Συνδέστε τα φώτα Philips Hue με τη γέφυρα (bridge) για να ελέγχετε τα φώτα από το smartphone ή το tablet σας μέσω της εφαρμογής Philips Hue app. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε τα φώτα Philips Hue με τον εσωτερικό ροοστάτη – διακόπτη για λειτουργίες ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και ρύθμισης φωτισμού.

Ορίστε χρονοδιακόπτες για ευκολία




Απολαύστε μεγαλύτερες βραδιές στον κήπο, ολοκληρώστε τις δουλειές του κήπου ή απλώς βγείτε για να πετάξετε τα σκουπίδια μετά τη δύση του ήλιου. Ρυθμίστε τα φώτα Philips Hue έτσι ώστε να ανάβουν αυτόματα δημιουργώντας χρονοδιαγράμματα ή χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα δύσης/ανατολής. Και, φυσικά, μπορείτε επίσης να σβήσετε ή να χαμηλώσετε τα φώτα με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να ανησυχήσετε για το αν αφήσατε κάποιο φως αναμμένο.

Παντός καιρού (IP44)



Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων Philips Hue είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η απόδοσή του. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτός ο λαμπτήρας έχει σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από πιτσιλιές νερού προς κάθε κατεύθυνση και είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Υψηλή ποιότητα



Τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα ειδικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιούμε υλικά της υψηλότερης ποιότητας για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση για συνθήκες εξωτερικού χώρου και κάνουμε έξυπνη χρήση των υλικών για τη βελτιστοποίηση της ραδιοσυχνότητας.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρύθμιση της έντασης από την εφαρμογή Hue και από τον διακόπτη: Ναι

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80

Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Τύπος: Επιτοίχια φωτιστικά

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Καθαρό βάρος: 0,988 kg
- Ύψος: 27,7 cm
- Μήκος: 21,9 cm
- Πλάτος: 25,6 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 15.000 h
- Έξοδος lumen λαμπτήρα: 550 lm
- Χρώμα φωτός: Θερμό λευκό
- Τροφοδοσία ρεύματος: Εύρος 220 V – 240 V, 50–60 Hz
- LED: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Όχι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: G
- Το φωτιστικό είναι συμβατό με λαμπτήρες κλάσης: A έως Z
- Αριθμός λαμπτήρων: 1
- Υποδοχή/κάλυκας: E27
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 7 W
- Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 7 W
- Κωδικός IP: IP44, προστασία από σταγόνες νερού
- Κατηγορία προστασίας: II – με διπλή μόνωση
- Δυνατότητα αντικατάστασης πηγής φωτός: ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ
- Δυνατότητα αντικατάστασης συσκευών ελέγχου: Εξοπλισμός ελέγχου χωρίς δυνατότητα αντικατάσταση
- Απόδοση lumen στα 2100 K: 550 lm

Υποστήριξη

- Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
- Εφαρμογή Philips Hue: IOS 15 και μεταγενέστερη έκδοση, Android 10.0 και μεταγενέστερη έκδοση
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see “End of Support Policy”)

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8719514388512
- Καθαρό βάρος: 0,99 kg
- Μικτό βάρος: 1,88 kg
- Ύψος: 330 mm
- Μήκος: 270 mm
- Πλάτος: 290 mm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929003098901



Ημερομηνία έκδοσης:
2024-05-03
Έκδοση: 0.329

© 2024 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com